

#### **WQL 3 WF5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Illustrazione del prodotto







La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Morsetti a bullone, Collegamento trasversale, Numero di poli: 3
N. d'ordine	<u>1812740000</u>
Tipo	WQL 3 WF5
GTIN (EAN)	4032248404551
CPZ	5 Pieza



## **WQL 3 WF5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Conforme			
Comornic			
4 mm	Profondità (pollici)	0.1575 inch	
38 mm	Altezza (pollici)	1.4961 inch	
12 mm	Larghezza (pollici)	0.4724 inch	
13.08 g		,	
-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	
prodotto			
Conforme conza econzione			
140 OVI TO Superior a C	J, 1 VVC/U		
1		,	
se avvitato	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	
rame - zinco	Colori	grigio	
'			
76 A			
,			
15.60 mm			
'			
3	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	
		EC000489	
		EC000489	
		27-14-11-40	
		27-14-11-40	
		27-14-11-40	
27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03	
	4 mm 38 mm 12 mm 13.08 g  -25 °C55 °C  prodotto  Conforme senza esen No SVHC superiori a (  se avvitato  rame - zinco  76 A  15.60 mm	A mm	

Versione catalogo / Disegni