


VT SF 00/21 MC SDR V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



SlimFix è un marcatore per conduttori e cavi dal design poco ingombrante. I marcatori possono essere applicati anche dopo il cablaggio del conduttore. Sono composti in materiale esente da alogeni con classificazione d'infiammabilità V0/V2. SlimFix è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Lo strumento SF consente un montaggio facile, anche in presenza di marcatori di piccole dimensioni.

Vantaggi:

- Materiale esente da alogeni
- Classe d'infiammabilità V0/V2
- Marcatori collaudati ed apprezzati per le applicazioni nel settore del traffico.
- Necessità di fissaggio con fascette serracavo se la sezione del conduttore è maggiore di 16,0 mm²
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SlimFix, Segnafili e segnacavi, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, su richiesta cliente
N. d'ordine	1906370000
Tipo	VT SF 00/21 MC SDR V0
GTIN (EAN)	4032248528752
CPZ	80 Pieza

VT SF 00/21 MC SDR V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	3.2 mm	Profondità (pollici)	0.126 inch
Posizione verticale	21 mm	Altezza (pollici)	0.8268 inch
Larghezza	3.2 mm	Larghezza (pollici)	0.126 inch
Peso netto	0.23 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-50...120 °C
------------------------------------	--------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello 0.003 kg CO2 eq.

Dati generali

Orientamento della stampa	orizzontale
Tipo di stampa	custom
Processo di stampa	Laser MC
Larghezza	3.2 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Campo delle temperature di impiego, max.	120 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-50 °C
Colori	su richiesta cliente
Alogenici	No
Materiale di base	poliammide 66
Colore stampa	nero
Caratteri stampati	Richiede file M-Print PRO
Etichetta di avvertenza	Colore a seconda delle necessità del cliente (invia file M-Print PRO)
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura MultiCard
Dimensioni del campo di siglatura	21 x 3.2 mm
stampante compatibile	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Conductor and cable markers
Campo delle temperature di impiego	-50...120 °C

Segnafili e segnacavi

Alogenici	No	Sezione di collegamento cavo, max.	0.25 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	0.25 mm ²	Diametro esterno del conduttore, max.	1.3 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	1 mm	Diametro esterno conduttore	1 - 1.3 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	0.25 - 0.25 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		