

Simile alla figura

In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	VG H (pressacavo dimezzato HDC), Pressacavo, diritto, M 40, 9.5 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP65, ottone, nichelato
N. d'ordine	1921770000
Tipo	VG H M40 MS
GTIN (EAN)	4032248563036
CPZ	10 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Disponibile fino a	2024-08-31T00:00:00+02:00

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	14 mm	Altezza (pollici)	0.5512 inch
Larghezza	40 mm	Larghezza (pollici)	1.5748 inch
Peso netto	45.3 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-20 °C...60 °C
-------------------------	----------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Dati Generali

Diametro cavo, esterno, max.	32 mm	Diametro cavo, esterno, min.	23 mm
O-ring	NBR	Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP65
Campo delle temperature di impiego, max.	60 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-20 °C
Passo del filetto	1.5 mm	Alogeni	Sì
Apertura della chiave 1	40 mm	Apertura della chiave 2	40 mm
Apertura della chiave	40 mm	Grado di protezione	IP65
Pressacavo	metrico, M 40	Materiale di base	ottone, nichelato
Inserto di tenuta stagna	NBR	Guarnizione	NBR
Incisioni nell'inserto di tenuta, diametro 1	23 mm	Incisioni nell'inserto di tenuta, diametro 2	26 mm
Incisioni nell'inserto di tenuta, diametro 3	29 mm	Incisioni nell'inserto di tenuta, diametro 4	32 mm
Filettatura (esterna)	M 40	Lunghezza filettatura	9.5 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		