CLI C 2-15 SDR SG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







I marcatori per conduttori CLI C vanno montati su conduttori non cablati. Per la siglatura di conduttori con sezioni da 0,5 mm² a max. 70 mm² sono disponibili quattro formati diversi. I marcatori sono prestampati e pronti per l'uso. Combinando i singoli marcatori è possibile realizzare siglature personalizzate.

- Marcatori chiusi, affidabili e adatti al montaggio su cavi non cablati
- Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione
- Veloci e rapidi da montare, con uno sforzo minimo
- La siglatura è facilitata dagli accessori disponibili
- Siglatura permanente d'alta qualità
- Contrasto elevato per una leggibilità ottimale

Dati generali per l'ordinazione

| Versione | CableLine, Segnafili e segnacavi, 4 - 10 mm, 15 x |
|-------------|---|
| | 6.9 mm, su richiesta cliente |
| N. d'ordine | <u>1873390000</u> |
| Tipo | CLI C 2-15 SDR SG |
| GTIN (EAN) | 4032248457489 |
| CPZ | 100 Pieza |
| | |

1

CLI C 2-15 SDR SG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

| _ | | | |
|-----|---|-------|-------------|
| Omo | NO | M 271 | nnı |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | часк | 7111 |

ROHS

| Dimensioni e pesi | | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|--|
| | | | | |
| Profondità | 8 mm | Profondità (pollici) | 0.315 inch | |
| Posizione verticale | 15 mm | Altezza (pollici) | 0.5906 inch | |
| Larghezza | 6.9 mm | Larghezza (pollici) | 0.2717 inch | |
| Peso netto | 0.48 g | | | |

Conforme

Temperature

Campo delle temperature di impiego -30...80 °C

Conformità ambientale del prodotto

| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
|-----------------------|-----------------------------|
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati generali

| Orientamento della stampa | orizzontale | Tipo di stampa | custom |
|---|--------------------------------|--|----------|
| Processo di stampa | Stampa a getto d'inchiostro | Versione | Loop |
| Larghezza | 6.9 mm | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 80 °C | Campo delle temperature di impiego, min. | -30 °C |
| Colori | su richiesta cliente | Alogeni | Sì |
| Materiale di base | PVC, flessibile, senza cadmio | Colore stampa | nero |
| Caratteri stampati | su richiesta del cliente | Campo delle temperature di impiego | -3080 °C |
| Imprint | Simboli speciali | | |

Segnafili e segnacavi

| Alogeni | Sì | Sezione di collegamento cavo, max. | 16 mm² |
|--|--------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Sezione di collegamento cavo, min. | 2.5 mm ² | Diametro esterno del conduttore, max. | 10 mm |
| Diametro esterno del conduttore, min. | 4 mm | Diametro esterno conduttore | 4 - 10 mm |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 2.5 - 16 mm ² | | |

Classificazioni

| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Data di creazione 11.11.2025 10:22:34 MEZ

Versione catalogo / Disegni

Foglio dati

CLI C 2-15 SDR SG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni



Come da figura