


**LM MT300 27/18 SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Come da figura

- Etichette adesive in poliestere
- Adatte per stampanti laser A4
- resistenti all'abrasione
- Resistenti al calore
- per la siglatura di apparecchiature elettriche e moduli di ogni tipo
- siglabili anche con penna a sfera o pennarello STI

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | LaserMark, Siglatura di apparecchi, 18 x 27 mm, argento |
| N. d'ordine | <a href="#">1873810000</a>                              |
| Tipo        | LM MT300 27/18 SI                                       |
| GTIN (EAN)  | 4032248458295   |
| CPZ         | 10 Pieza  |

## LM MT300 27/18 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 0.08 mm | Profondità (pollici) | 0.0031 inch |
| Posizione verticale | 18 mm   | Altezza (pollici)    | 0.7087 inch |
| Larghezza           | 27 mm   | Larghezza (pollici)  | 1.063 inch  |
| Peso netto          | 9.94 g  |                      |             |

## Temperature

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Campo delle temperature di impiego | -40...150 °C |
|------------------------------------|--------------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Dati generali

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Adesivo                                      | Adesivo di acrilato                             |                     |
| Otta/foglio                                  | 90  |                     |
| Processo di stampa                           | Stampa laser                                    |                     |
| Versione                                     | autoadesivo                                     |                     |
| Larghezza                                    | 27 mm   |                     |
| Classe d'infiammabilità UL 94                | HB  |                     |
| Campo delle temperature di impiego, max.     | 150 °C  |                     |
| Campo delle temperature di impiego, min.     | -40 °C  |                     |
| Colori                                       | argento   |                     |
| Alogenici                                    | No  |                     |
| Materiale di base                            | Poliestere, esente da PVC                       |                     |
| Caratteri stampati                           | senza   |                     |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio | 900   |                     |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio | Forma di fornitura                              | Pagina di etichette |
|  | Numero di combinazioni per unità di imballaggio | 10                  |
|  | Numero di marcatori per combinazione            | 90                  |
| Approvazione secondo UL 969                  | Sì  |                     |
| Numero di marcatori per combinazione         | 1 Label sheet = 90 Device markers               |                     |
| Campo delle temperature di impiego           | -40...150 °C                                    |                     |

## Marcatori per apparecchi

|           |    |
|-----------|----|
| Alogenici | No |
|-----------|----|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## LM MT300 27/18 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Drawings

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

