


**ZT 2.5/4AN/2 GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustrazione del prodotto**

Alcune applicazioni richiedono una soluzione innestabile e modulare per essere più flessibile o per facilitare l'installazione. Dove le unità funzionali complete devono essere prefabbricate o sostituite, sono necessari sistemi di connessione modulari e flessibili. I nostri morsetti componibili a innesto possono essere confezionati rapidamente e completamente testati in fabbrica.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Serie Z, Morsetti componibili innestabili, Sezione di dimensionamento: 2.5 mm <sup>2</sup> , Molla autobloccante, Montaggio diretto |
| N. d'ordine | <a href="#">1935450000</a>                                                                                                          |
| Tipo        | ZT 2.5/4AN/2 GN                                                                                                                     |
| GTIN (EAN)  | 4032248600083                                                                                                                       |
| CPZ         | 50 Pieza                                                                                                                            |

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E60693

## Dimensioni e pesi

|                              |             |                      |             |
|------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Profondità                   | 34.5 mm     | Profondità (pollici) | 1.3583 inch |
| Profondità inclusa guida DIN | 35 mm       | Posizione verticale  | 93 mm       |
| Altezza (pollici)            | 3.6614 inch | Larghezza            | 5.1 mm      |
| Larghezza (pollici)          | 0.2008 inch | Peso netto           | 6.52 g      |

## Temperature

|                                        |                |                                        |               |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------|
| Temperatura di magazzino               | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente                   | -5 °C...40 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C         | Temperatura d'esercizio continuo, max. | 120 °C        |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Altri dati tecnici

|                         |                   |                                  |    |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------|----|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto | Esecuzione a prova di esplosione | No |
| Tipo di montaggio       | innestabile       |                                  |    |

## Conduttori allacciabili (altro collegamento)

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Tipo di collegamento, ulteriore collegamento | innestabile |
|----------------------------------------------|-------------|

## Dati caratteristici del sistema

|                                         |                                                                               |                                |    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|
| Versione                                | 2 collegamenti a molla autobloccante - 2 collegamenti ad innesto, innestabile | Piastra terminale (necessaria) | Sì |
| Numero di potenziali                    | 1                                                                             | Numero di piani                | 1  |
| Numero dei punti di serraggio per piano | 4                                                                             | Numero di potenziali per piano | 1  |
| Piani ponticellati internamente         | No                                                                            | Collegamento PE                | No |
| Guida equipaggiata                      | TS 35                                                                         | Funzione PE                    | No |

## Dati dei materiali

|                               |       |        |       |
|-------------------------------|-------|--------|-------|
| Materiale di base             | Wemid | Colori | verde |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0   |        |       |

## ZT 2.5/4AN/2 GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dati dimensionamento

|                                                           |                     |                                              |       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------|
| Sezione di dimensionamento                                | 2.5 mm <sup>2</sup> | Tensione nominale                            | 500 V |
| Tensione max. del portamorsetto e del sistema innestabile | 690 V               | Tensione DC nominale                         | 500 V |
| Corrente nominale                                         | 24 A                | Corrente con conduttore max.                 | 24 A  |
| Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x          | 1.33 mΩ             | Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-0.77 W | x     |

## Dati dimensionamento secondo CSA

|                                      |                |                                      |        |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------|
| Tensione Gr C (cCSAus)               | 300 V          | Corrente Gr D (cCSAus)               | 5 A    |
| Sezione del conduttore min (cCSAusX) | 26 AWG         | Corrente Gr C (cCSAus)               | 20 A   |
| N° certificato (cCSAus)              | 154685-1460993 | Sezione del conduttore max (cCSAusX) | 12 AWG |
| Tensione Gr D (cCSAus)               | 600 V          |                                      |        |

## Dati dimensionamento secondo UL

|                                                 |        |                                               |        |
|-------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|
| Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus) | 12 AWG | Tensione Gr D (cURus)                         | 600 V  |
| N° certificato (cURus)                          | E60693 | Grandezza conduttore Field wiring min (cURus) | 26 AWG |
| Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus) | 26 AWG | Tensione Gr C (cURus)                         | 300 V  |
| Corrente Gr C (cURus)                           | 20 A   | Corrente Gr D (cURus)                         | 5 A    |
| Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)   | 12 AWG |                                               |        |

## Dimensioni

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Sfalsamento TS 35 | 47 mm |
|-------------------|-------|

## Generale

|                                        |        |                         |                   |
|----------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------|
| Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 26 | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 12 | Guida equipaggiata      | TS 35             |


## Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

|                                                                          |                         |                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Calibro a norma 60 947-1                                                 | A2                      | Sezione di collegamento cavo AWG, max.                                   | AWG 26              |
| Direzione di collegamento                                                | in alto                 | Lunghezza di spellatura                                                  | 10 mm               |
| Tipo di collegamento 2                                                   | Collegamento ad innesto | Tipo di collegamento                                                     | Molla autobloccante |
| Numero di collegamenti                                                   | 4                       | Campo di sezioni, max.                                                   | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Campo di sezioni, min.                                                   | 0.13 mm <sup>2</sup>    | Dimensione lama                                                          | 0,6 x 3,5 mm        |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min.                                   | AWG 12                  | Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. | 0.13 mm <sup>2</sup>    | Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. | 0.13 mm <sup>2</sup>    | Sezione di collegamento cavo, flessibile, 4 mm <sup>2</sup> max.         |                     |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.13 mm <sup>2</sup> min.      |                         | Sezione di collegamento, semirigida, max.                                | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Sezione di collegamento, semirigida, min.                                | 0.13 mm <sup>2</sup>    | Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.                        | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.                        | 0.13 mm <sup>2</sup>    |                                                                          |                     |

**Dati tecnici****Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-17 |             |             |

**Disegni**



## Accessori

## Collegamenti trasversali



La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                         |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo        | ZQV 2.5N/2 GE              | Versione                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1693800000</a> | Serie W, Collegamento trasversale, 24 A |
| GTIN (EAN)  | 4008190883621              |                                         |
| CPZ         | 60 ST                      |                                         |
| Tipo        | ZQV 2.5N/3 GE              | Versione                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1693810000</a> | Serie W, Collegamento trasversale, 24 A |
| GTIN (EAN)  | 4008190883645              |                                         |
| CPZ         | 60 ST                      |                                         |
| Tipo        | ZQV 2.5N/4 GE              | Versione                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1693820000</a> | Serie W, Collegamento trasversale, 24 A |
| GTIN (EAN)  | 4008190883652              |                                         |
| CPZ         | 60 ST                      |                                         |
| Tipo        | ZQV 2.5N/5 GE              | Versione                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1693830000</a> | Serie W, Collegamento trasversale, 24 A |
| GTIN (EAN)  | 4008190883669              |                                         |
| CPZ         | 20 ST                      |                                         |
| Tipo        | ZQV 2.5N/6 GE              | Versione                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1693840000</a> | Serie W, Collegamento trasversale, 24 A |
| GTIN (EAN)  | 4008190883676              |                                         |
| CPZ         | 20 ST                      |                                         |
| Tipo        | ZQV 2.5N/7 GE              | Versione                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1693850000</a> | Serie W, Collegamento trasversale, 24 A |
| GTIN (EAN)  | 4008190883683              |                                         |
| CPZ         | 20 ST                      |                                         |
| Tipo        | ZQV 2.5N/8 GE              | Versione                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1693860000</a> | Serie W, Collegamento trasversale, 24 A |
| GTIN (EAN)  | 4008190883690              |                                         |
| CPZ         | 20 ST                      |                                         |
| Tipo        | ZQV 2.5N/9 GE              | Versione                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1693870000</a> | Serie W, Collegamento trasversale, 24 A |
| GTIN (EAN)  | 4008190883706              |                                         |
| CPZ         | 20 ST                      |                                         |
| Tipo        | ZQV 2.5N/10 GE             | Versione                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1693880000</a> | Serie W, Collegamento trasversale, 24 A |
| GTIN (EAN)  | 4008190883720              |                                         |
| CPZ         | 20 ST                      |                                         |
| Tipo        | ZQV 2.5N/20 GE             | Versione                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1909000000</a> | Serie W, Collegamento trasversale, 24 A |
| GTIN (EAN)  | 4032248535613              |                                         |
| CPZ         | 20 ST                      |                                         |

## ZT 2.5/4AN/2 GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Accessori

|             |                            |                                         |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo        | ZQV 2.5N/50 GE             | Versione                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1693890000</a> | Serie W, Collegamento trasversale, 24 A |
| GTIN (EAN)  | 4008190883737              |                                         |
| CPZ         | 5 ST                       |                                         |

### Piastre terminali e piastre divisorie



Le piastre divisorie e le piastre terminali sono accessori essenziali per le morsettiere. Le piastre divisorie offrono una separazione ottica ed elettrica dei diversi potenziali e gruppi funzionali, aumentando la sicurezza e garantendo una struttura chiara all'interno del quadro elettrico. Le piastre terminali chiudono la fila di morsettiere sui lati, proteggono dal contatto con le parti sotto tensione e assicurano una finitura pulita e stabile. Entrambi i componenti sono perfettamente compatibili con le rispettive serie di morsettiere Weidmüller, contribuendo così a un cablaggio sicuro, conforme e professionale.

#### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                           |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo        | ZAP/TW ZT2.5/4AN/2         | Versione                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">1816070000</a> | Serie Z, Terminale, Parete di separazione |
| GTIN (EAN)  | 4032248370641              |                                           |
| CPZ         | 50 ST                      |                                           |
| Tipo        | ZAP/TW ZT2.5/4AN/2 OR      | Versione                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">1816080000</a> | Serie Z, Terminale, Parete di separazione |
| GTIN (EAN)  | 4032248370658              |                                           |
| CPZ         | 50 ST                      |                                           |

### Adattatore di prova e prese di prova



Gli adattatori e le spine di prova sono utilizzati per il collegamento elettrico tra le morsettiere e l'attrezzatura. In questo modo, un contatto elettrico può essere stabilito nello stato cablato e le misurazioni possono essere fatte facilmente.

#### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                        |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Tipo        | ZTA ZT2.5                  | Versione                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1827080000</a> | Accessori, Adattatore di prova, 17.5 A |
| GTIN (EAN)  | 4032248411276              |                                        |
| CPZ         | 25 ST                      |                                        |
| Tipo        | ZTA ZT2.5/ZA               | Versione                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1847600000</a> | Accessori, Adattatore di prova, 17.5 A |
| GTIN (EAN)  | 4032248412679              |                                        |
| CPZ         | 25 ST                      |                                        |

## ZT 2.5/4AN/2 GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Spine



Le spine per il nostro sistema WeiCoS sono disponibili per tutti i diversi sistemi di collegamento. La gamma di prodotti comprende connettori preassemblati da 1 a 10 poli e la possibilità di un montaggio individuale. Questo assicura la massima flessibilità per ogni applicazione. Gli accessori personalizzati aumentano la sicurezza e la protezione contro le influenze ambientali.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                  |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo        | ZVR ZP2.5                  | Versione                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1816130000</a> | Serie Z, Gancio di bloccaggio, giallo, 3.9 mm    |
| GTIN (EAN)  | 4032248370702              |                                                  |
| CPZ         | 25 ST                      |                                                  |
| Tipo        | KOSF ZT2.5                 | Versione                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1816150000</a> | Serie Z, Elemento di codifica, giallo, 2.9 mm    |
| GTIN (EAN)  | 4032248370726              |                                                  |
| CPZ         | 50 ST                      |                                                  |
| Tipo        | ZZE ZP2.5                  | Versione                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1816140000</a> | Serie Z, Fermacavo, giallo, 9.9 mm               |
| GTIN (EAN)  | 4032248370719              |                                                  |
| CPZ         | 25 ST                      |                                                  |
| Tipo        | ZP 2.5/1AN/QV/1            | Versione                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1815190000</a> | Serie Z, Inserto, Beige scuro, Montaggio diretto |
| GTIN (EAN)  | 4032248370061              |                                                  |
| CPZ         | 50 ST                      |                                                  |
| Tipo        | ZP 2.5/1AN/QV/1 GN         | Versione                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1820570000</a> | Serie Z, Inserto, verde, Montaggio diretto       |
| GTIN (EAN)  | 4032248370078              |                                                  |
| CPZ         | 50 ST                      |                                                  |
| Tipo        | ZP 2.5/1AN/QV/2            | Versione                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1815200000</a> | Serie Z, Inserto, Beige scuro, Montaggio diretto |
| GTIN (EAN)  | 4032248370085              |                                                  |
| CPZ         | 25 ST                      |                                                  |
| Tipo        | ZP 2.5/1AN/QV/3            | Versione                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1815210000</a> | Serie Z, Inserto, Beige scuro, Montaggio diretto |
| GTIN (EAN)  | 4032248370092              |                                                  |
| CPZ         | 25 ST                      |                                                  |
| Tipo        | ZP 2.5/1AN/QV/4            | Versione                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1815220000</a> | Serie Z, Inserto, Beige scuro, Montaggio diretto |
| GTIN (EAN)  | 4032248370108              |                                                  |
| CPZ         | 25 ST                      |                                                  |
| Tipo        | ZP 2.5/1AN/QV/5            | Versione                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1815230000</a> | Serie Z, Inserto, Beige scuro, Montaggio diretto |
| GTIN (EAN)  | 4032248342518              |                                                  |
| CPZ         | 25 ST                      |                                                  |
| Tipo        | ZP 2.5/1AN/QV/6            | Versione                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1815240000</a> | Serie Z, Inserto, Beige scuro, Montaggio diretto |
| GTIN (EAN)  | 4032248342525              |                                                  |
| CPZ         | 25 ST                      |                                                  |

## ZT 2.5/4AN/2 GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

|             |                            |                                                  |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo        | ZP 2.5/1AN/QV/7            | Versione                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1815250000</a> | Serie Z, Inserto, Beige scuro, Montaggio diretto |
| GTIN (EAN)  | 4032248342532              |                                                  |
| CPZ         | 25 ST                      |                                                  |
| Tipo        | ZP 2.5/1AN/QV/8            | Versione                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1815260000</a> | Serie Z, Inserto, Beige scuro, Montaggio diretto |
| GTIN (EAN)  | 4032248342549              |                                                  |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                  |
| Tipo        | ZP 2.5/1AN/QV/9            | Versione                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1815270000</a> | Serie Z, Inserto, Beige scuro, Montaggio diretto |
| GTIN (EAN)  | 4032248342556              |                                                  |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                  |
| Tipo        | ZP 2.5/1AN/QV/10           | Versione                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1815280000</a> | Serie Z, Inserto, Beige scuro, Montaggio diretto |
| GTIN (EAN)  | 4032248342563              |                                                  |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                  |
| Tipo        | ZP 2.5/1AN/QV/11           | Versione                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1815290000</a> | Serie Z, Inserto, Beige scuro, Montaggio diretto |
| GTIN (EAN)  | 4032248342570              |                                                  |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                  |
| Tipo        | ZP 2.5/1AN/QV/12           | Versione                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1815300000</a> | Serie Z, Inserto, Beige scuro, Montaggio diretto |
| GTIN (EAN)  | 4032248342587              |                                                  |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                  |
| Tipo        | ZP 2.5/1AN/QV/13           | Versione                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1815310000</a> | Serie Z, Inserto, Beige scuro, Montaggio diretto |
| GTIN (EAN)  | 4032248370115              |                                                  |
| CPZ         | 10 ST                      |                                                  |
| Tipo        | ZP 2.5/1AN/QV/14           | Versione                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1815320000</a> | Serie Z, Inserto, Beige scuro, Montaggio diretto |
| GTIN (EAN)  | 4032248370122              |                                                  |
| CPZ         | 10 ST                      |                                                  |
| Tipo        | ZP 2.5/1AN/QV/15           | Versione                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1815330000</a> | Serie Z, Inserto, Beige scuro, Montaggio diretto |
| GTIN (EAN)  | 4032248370139              |                                                  |
| CPZ         | 10 ST                      |                                                  |
| Tipo        | ZP 2.5/1AN/QV/16           | Versione                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1815340000</a> | Serie Z, Inserto, Beige scuro, Montaggio diretto |
| GTIN (EAN)  | 4032248370146              |                                                  |
| CPZ         | 10 ST                      |                                                  |
| Tipo        | ZP 2.5/1AN/QV/17           | Versione                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1815350000</a> | Serie Z, Inserto, Beige scuro, Montaggio diretto |
| GTIN (EAN)  | 4032248370153              |                                                  |
| CPZ         | 10 ST                      |                                                  |
| Tipo        | ZP 2.5/1AN/QV/20           | Versione                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1815380000</a> | Componenti guida di supporto, Inserto            |
| GTIN (EAN)  | 4032248370184              |                                                  |
| CPZ         | 10 ST                      |                                                  |

## ZT 2.5/4AN/2 GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Stampa speciale



Il marcatore dekafix (DEK) è il marcatore universale per tutte le clip e connettori ad innesto, oltre che per i sottogruppi elettronici. Questo sistema è ideale per le brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia gamma di marcatori prestampati.


Montaggio a strisce per un fissaggio veloce in una sola operazione. La stampa è facilmente leggibile, ad alto contrasto e disponibile in varie larghezze.

- Ampia scelta di marcatori pronti all'uso
  - Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
  - Marcatori per l'identificazione delle connessioni, adatti a tutti i morsetti Weidmüller
  - Disponibili nel formato neutro MultiCard o con stampa standard
- Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                           |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tipo        | DEK 5/5 MC SDR             | Versione                                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">1609810000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)  | 4008190456597              | Weidmueller, su richiesta cliente                         |
| CPZ         | 200 ST                     |                                                           |

## neutra



I marcatori WS sono la soluzione ideale per i morsetti Serie W. Grazie alla loro compatibilità con il sistema, i marcatori WS possono essere impiegati anche per la Serie I e la Serie Z. Le ampie superfici di siglatura permettono di inserire non solo lunghe stringhe di caratteri, ma anche testi su più righe.

I marcatori WS sono l'ideale per realizzare etichette con stringhe di caratteri lunghe e personalizzate. Grazie al collaudato formato MultiCard, è possibile eseguire la stampa con PrintJet CONNECT o Plotter

- Montabili in strisce o singolarmente
  - Marcatori nel collaudato formato MultiCard
- Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | WS 10/5 MC NE WS           | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1635000000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)  | 4008190261948              | Allen-Bradley, bianco                                              |
| CPZ         | 720 ST                     |                                                                    |

|             |                            |                                                                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | ZS 10/5 MC NE WS           | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1610000000</a> | ZS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)  | 4008190263171              | Allen-Bradley, bianco                                              |
| CPZ         | 480 ST                     |                                                                    |

## ZT 2.5/4AN/2 GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Copertura di avvertenza



Le coperture di avvertimento con un simbolo di flash forniscono una maggiore sicurezza per l'uomo e la macchina. Vengono utilizzati quando la tensione esterna deve essere indicata all'interno dell'applicazione.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                    |
|-------------|----------------------------|--------------------|
| Tipo        | ZAD 9/4                    | Versione           |
| N. d'ordine | <a href="#">1934160000</a> | Serie Z, Copertura |
| GTIN (EAN)  | 4032248590247              |                    |
| CPZ         | 20 ST                      |                    |

## Spine



Le spine per il nostro sistema WeiCoS sono disponibili per tutti i diversi sistemi di collegamento. La gamma di prodotti comprende connettori preassemblati da 1 a 10 poli e la possibilità di un montaggio individuale. Questo assicura la massima flessibilità per ogni applicazione. Gli accessori personalizzati aumentano la sicurezza e la protezione contro le influenze ambientali.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                    |
|-------------|----------------------------|--------------------|
| Tipo        | ZZE ZP2.5/4/K              | Versione           |
| N. d'ordine | <a href="#">1059110000</a> | Serie Z, Fermacavo |
| GTIN (EAN)  | 4032248840922              |                    |
| CPZ         | 25 ST                      |                    |

## Supporto marcatori



Il portamarcatore offre la possibilità di un ulteriore montaggio di marcatori di standard con un passo di 5 o 5,1 mm. I supporti angolari possono essere combinati opzionalmente e montati in tutti i canali di marcatura standard delle morsettiere modulari Klippon®. I tipi di marcatori adatti sono reperibili sotto i rispettivi accessori del supporto per siglatura di designazione.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                   |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Tipo        | BZT 1 WS 10/5              | Versione                          |
| N. d'ordine | <a href="#">1805490000</a> | Accessori, Supporto per siglatura |
| GTIN (EAN)  | 4032248270231              |                                   |
| CPZ         | 100 ST                     |                                   |

**ZT 2.5/4AN/2 GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessori**

|             |                            |                                   |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Tipo        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Versione                          |
| N. d'ordine | <a href="#">1805520000</a> | Accessori, Supporto per siglatura |
| GTIN (EAN)  | 4032248270248              |                                   |
| CPZ         | 100 ST                     |                                   |

**Cacciaviti a lama**

Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Versione                                                                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">2749610000</a> | Utensile di montaggio, Larghezza della lama (B): 3.5 mm, Lunghezza della lama: 100 mm, Spessore della lama (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN)  | 4050118896350              |                                                                                                                        |
| CPZ         | 1 ST                       |                                                                                                                        |