

SAI-SCREWTY BOX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

L'utensile ideale per qualsiasi applicazione Screwty® è l'utensile universale ideale per serrare tutti i comuni cavi per sensori e attuatori. Con Screwty® è possibile raggiungere facilmente anche i connettori circolari meno accessibili. I connettori possono essere allentati e serrati senza sforzo e con una semplice rotazione. Screwty® è una soluzione universale unica nel suo genere che può essere utilizzata con la maggior parte dei cavi e dei connettori, anche di altri fornitori (oltre il 90%). Screwty® è composto da un'impugnatura con il classico collegamento 1/4". Per questo può essere utilizzato per tutti i formati: per i connettori circolari M12 e M8, i connettori maschi e femmine confezionabili liberamente M12F e M8F, nonché per tutti i connettori maschio e femmina M23.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensile d'avvitamento
N. d'ordine	1939180000
Tipo	SAI-SCREWTY BOX
GTIN (EAN)	4032248615506
CPZ	1 Pieza
Imballaggio	Valigetta di plastica + modulo inserti

SAI-SCREWTY BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto	889.68 g
------------	----------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	94cdd44c-1fa6-459f-83e6-3e41b4ab9be6

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Regolazione coppia di serraggio, max.	1.7 Nm	Regolazione coppia di serraggio, min.	0.5 Nm
---------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Nota importante

Informazioni sul prodotto	Dotazione: • Cacciavite con coppia di serraggio 0.5-1.7 Nm + ausilio per la regolazione • Lama intercambiabile 1/4 pollici • Attacco M8 per linee sagomate • Attacco M8F per giunti personalizzabili • Attacco M12 per linee sagomate • Attacco M12F per giunti personalizzabili • Sguainacavi Stripper 6 – 16 mm • Valigetta di plastica + modulo inserti
---------------------------	--

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		