

Simile alla figura

In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	VG K (pressacavo standard in plastica), Pressacavo, diritto, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, poliammide 6
N. d'ordine	1909820000
Tipo	VG PG29-K67
GTIN (EAN)	4032248536740
CPZ	20 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	41 mm	Altezza (pollici)	1.6142 inch
Lunghezza	52 mm	Lunghezza (pollici)	2.0472 inch
Peso netto	34.6 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio -20 °C...80 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati Generali

Diametro cavo, esterno, max.	25 mm	Diametro cavo, esterno, min.	18 mm
Coppia di serraggio	9 Nm	Silicone	No
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-20 °C	Passo del filetto	1.59 mm
Alogeni	No	Apertura della chiave 1	42 mm
Grado di protezione	IP67	Pressacavo	PG
Materiale di base	poliammide 6	Inserto di tenuta stagna	NBR
Filettatura (esterna)	PG 29	Lunghezza filettatura	11 mm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	10.50 Nm	Coppia di serraggio contro dado, min.	8.50 Nm
Coppia di serraggio supporto, max.	9.50 Nm	Coppia di serraggio supporto, min.	8.50 Nm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	9.50 Nm	Coppia di serraggio contro dado, max.	9.50 Nm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Dadi in plastica, grigi



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SKMU PG29-K GR	Versione	
N. d'ordine	1698230000	SKMU PA (controdado di plastica), Controdado, PG 29, 7 mm,	
GTIN (EAN)	4008190884765	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	
CPZ	50 ST		

Guarnizione piatta in neoprene - GWDR NP



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR PG29-NP	Versione	
N. d'ordine	1719600000	GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene), Anello di tenuta, PG 29,	
GTIN (EAN)	4008190352868	neoprene	
CPZ	50 ST		

Guarnizione piatta in polietilene - GWDR PO



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR PG29-PO	Versione	
N. d'ordine	1719500000	GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene), Anello di tenuta, PG 29,	
GTIN (EAN)	4008190352769	Polietilene	
CPZ	50 ST		