

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura







In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato
N. d'ordine	<u>1909920000</u>
Tipo	VG M25-1/MS68
GTIN (EAN)	4032248536849
CPZ	25 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC000441

EC000441

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

 Omologazioni			
· ·	ϵ		
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi		_	
Posizione verticale	32.5 mm	Altezza (pollici)	1.2795 inch
Lunghezza	40.5 mm	Lunghezza (pollici)	1.5945 inch
Peso netto	49.12 g		
Temperature			
Temperatura d'esercizio	-40 °C100 °C		
Conformità ambientale del pi	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione		
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0	521ddb52139	
Diametro cavo, esterno, max.	17 mm	Diametro cavo, esterno, min.	11 mm
O-ring	NBR	Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Coppia di serraggio	8 Nm	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Passo del filetto	1.5 mm
Alogeni	Sì	Apertura della chiave 1	27 mm
-			27 mm
Apertura della chiave 2	27 mm	Apertura della chiave	
Apertura della chiave 2 Grado di protezione	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Pressacavo	metrico, M 25
Apertura della chiave 2 Grado di protezione Materiale di base	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) ottone, nichelato	Pressacavo Inserto di tenuta stagna	metrico, M 25 CR
Apertura della chiave 2 Grado di protezione Materiale di base Guarnizione	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) ottone, nichelato NBR	Pressacavo Inserto di tenuta stagna Filettatura (esterna)	metrico, M 25 CR M 25
Apertura della chiave 2 Grado di protezione Materiale di base Guarnizione Lunghezza filettatura	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) ottone, nichelato NBR 8 mm	Pressacavo Inserto di tenuta stagna Filettatura (esterna) Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	metrico, M 25 CR M 25 14.50 Nm
Apertura della chiave 2 Grado di protezione Materiale di base Guarnizione Lunghezza filettatura Grado di protezione (UL)	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) ottone, nichelato NBR 8 mm	Pressacavo Inserto di tenuta stagna Filettatura (esterna) Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max. Coppia di serraggio supporto, max.	M 25 14.50 Nm 6.50 Nm
Apertura della chiave 2 Grado di protezione Materiale di base Guarnizione Lunghezza filettatura Grado di protezione (UL) Coppia di serraggio supporto, min.	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) ottone, nichelato NBR 8 mm	Pressacavo Inserto di tenuta stagna Filettatura (esterna) Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	metrico, M 25 CR M 25 14.50 Nm
Apertura della chiave 2 Grado di protezione Materiale di base Guarnizione Lunghezza filettatura Grado di protezione (UL) Coppia di serraggio supporto, min.	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) ottone, nichelato NBR 8 mm	Pressacavo Inserto di tenuta stagna Filettatura (esterna) Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max. Coppia di serraggio supporto, max. Coppia di serraggio dado esagonale	M 25 14.50 Nm 6.50 Nm
Apertura della chiave 2 Grado di protezione Materiale di base Guarnizione Lunghezza filettatura Grado di protezione (UL)	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) ottone, nichelato NBR 8 mm Type 4X 5.50 Nm	Pressacavo Inserto di tenuta stagna Filettatura (esterna) Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max. Coppia di serraggio supporto, max. Coppia di serraggio dado esagonale	metrico, M 25 CR M 25 14.50 Nm 6.50 Nm
Apertura della chiave 2 Grado di protezione Materiale di base Guarnizione Lunghezza filettatura Grado di protezione (UL) Coppia di serraggio supporto, min.	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) ottone, nichelato NBR 8 mm Type 4X 5.50 Nm	Pressacavo Inserto di tenuta stagna Filettatura (esterna) Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max. Coppia di serraggio supporto, max. Coppia di serraggio dado esagonale	M 25 14.50 Nm 6.50 Nm

Data di creazione 02.11.2025 06:39:29 MEZ

Classificazioni

ETIM 6.0

ETIM 8.0

Versione catalogo / Disegni

ETIM 7.0

ETIM 9.0

EC000441

EC000441





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01
ECLASS 13.0	27-14-08-01	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Controdadi in ottone, nichelati



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 SKMU M25 MS
 Versione

 N. d'ordine
 1737010000
 SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, M 25, 3.5 mm,

 GTIN (EAN)
 4008190956486
 ottone, nichelato

 CPZ
 100 ST

Dadi in ottone, finitura naturale



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 SKMU M25 MS SC
 Versione

 N. d'ordine
 0930640003
 SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, M 25, 4 mm, Ottone

 GTIN (EAN)
 4032248976072

 CPZ
 25 ST

Guarnizione piatta in neoprene - GWDR NP



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Dati generali per i orumazione		
Tipo	GWDR M25-NP	Versione
N. d'ordine	<u>1736250000</u>	GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene), Anello di tenuta, M 25,
GTIN (EAN)	4008190956042	neoprene
CPZ	100 ST	

Data di creazione 02.11.2025 06:39:29 MEZ

Versione catalogo / Disegni 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Guarnizione piatta in polietilene - GWDR PO



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR M25-PO	Versione
N. d'ordine	<u>1777950000</u>	GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene), Anello di tenuta, M 25,
GTIN (EAN)	4032248158218	Polietilene
CPZ	50 ST	

Guarnizione in fibra vulcanizzata - KSWF



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

	•	
Tipo	KSWF M25	Versione
N. d'ordine	<u>0899770000</u>	KSWF (guarnizione piatta - fibra vulcanizzata), Anello di tenuta, M 25,
GTIN (EAN)	4032248850167	Fibra vulcanica
CPZ	25 ST	

Guarnizione piatta in nylon - KSWN



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

- and generality per visitations			
	Tipo	KSWN M25	Versione
	N. d'ordine	1076640000	KSWN (guarnizione piatta - nylon), Anello di tenuta, M 25, Nylon 6
	GTIN (EAN)	4032248838684	
	CPZ	25 ST	

Data di creazione 02.11.2025 06:39:29 MEZ

Versione catalogo / Disegni 5