

**GWDR M12-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene), Anello di tenuta, M 12, neoprene
N. d'ordine	<a href="#">1913320000</a>
Tipo	GWDR M12-NP
GTIN (EAN)	4032248543663
CPZ	50 Pieza

## GWDR M12-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Posizione verticale	1.2 mm	Altezza (pollici)	0.0472 inch
Peso netto	0.32 g		

## Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C... 100 °C
-------------------------	------------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati Generali

Silicone	No	quantità di fili	1
Diametro esterno	18 mm	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Passo del filetto	1.5 mm
Alogeni	Sì	Spessore	1.20 mm
Pressacavo	M 12	Materiale di base	neoprene
Diametro della guarnizione ad anello	18.00 mm	Guarnizione	neoprene
Filettatura (esterna)	M 12	Filettatura (interna)	M 12 x 1,5
Diametro interno D2	12.00 mm		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

**Disegni**

