



SlimFix è un marcatore per conduttori e cavi dal design poco ingombrante. I marcatori possono essere applicati anche dopo il cablaggio del conduttore. Sono composti in materiale esente da alogeni con classificazione d'infiammabilità V0/V2. SlimFix è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Lo strumento SF consente un montaggio facile, anche in presenza di marcatori di piccole dimensioni.

Vantaggi:

- Materiale esente da alogeni
- Classe d'infiammabilità V0/V2
- Marcatori collaudati ed apprezzati per le applicazioni nel settore del traffico.
- Necessità di fissaggio con fascette serracavo se la sezione del conduttore è maggiore di 16,0 mm²
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | SlimFix, Segnafili e segnacavi, 4.1 - 4.9 mm, 21 x 7.4 mm, rosso |
| N. d'ordine | 1919010000 |
| Tipo | SF 4.5/21 MC NE RT V2 |
| GTIN (EAN) | 4032248554935 |
| CPZ | 96 Pieza |

SF 4.5/21 MC NE RT V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità | 6.5 mm | Profondità (pollici) | 0.2559 inch |
| Posizione verticale | 21 mm | Altezza (pollici) | 0.8268 inch |
| Larghezza | 7.4 mm | Larghezza (pollici) | 0.2913 inch |
| Peso netto | 0.8 g | | |

Temperature

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Campo delle temperature di impiego | -40...100 °C |
|------------------------------------|--------------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------|--|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |
| Impronta carbonica di prodotto | Dalla culla al cancello 0.005 kg CO2 eq. |

Dati generali

| | | |
|--|---|-----------|
| Tipo di stampa | Neutro | |
| Larghezza | 7.4 mm | |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 | |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C | |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C | |
| Colori | rosso | |
| Alogenici | No | |
| Materiale di base | poliammide 66 | |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio | Forma di fornitura | MultiCard |
| Dimensioni del campo di sigillatura | 21 x 7.4 mm | |
| Industrie consigliate | Trasporti, Macchine | |
| stampante compatibile | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 | |
| Numero di marcatori per combinazione | 1 MultiCard = Conductor and cable markers | |
| Campo delle temperature di impiego | -40...100 °C | |

Segnafili e segnacavi

| | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Alogenici | No | Sezione di collegamento cavo, max. | 6 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, min. | 4 mm ² | Diametro esterno del conduttore, max. | 4.9 mm |
| Diametro esterno del conduttore, min. | 4.1 mm | Diametro esterno conduttore | 4.1 - 4.9 mm |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 4 - 6 mm ² | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

SF 4.5/21 MC NE RT V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

