



SlimFix è un marcatore per conduttori e cavi dal design poco ingombrante. I marcatori possono essere applicati anche dopo il cablaggio del conduttore. Sono composti in materiale esente da alogeni con classificazione d'infiammabilità V0/V2. SlimFix è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Lo strumento SF consente un montaggio facile, anche in presenza di marcatori di piccole dimensioni.

Vantaggi:

- Materiale esente da alogeni
- Classe d'infiammabilità V0/V2
- Marcatori collaudati ed apprezzati per le applicazioni nel settore del traffico.
- Necessità di fissaggio con fascette serracavo se la sezione del conduttore è maggiore di 16,0 mm²
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | SlimFix, Segnafili e segnacavi, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 3.6 mm, bianco |
| N. d'ordine | 1919490000 |
| Tipo | SF 2/12 MC NE WS V2 |
| GTIN (EAN) | 4032248555789 |
| CPZ | 400 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 3.65 mm | Profondità (pollici) | 0.1437 inch |
| Posizione verticale | 12 mm | Altezza (pollici) | 0.4724 inch |
| Larghezza | 3.6 mm | Larghezza (pollici) | 0.1417 inch |
| Peso netto | 0.24 g | | |

Temperature

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Campo delle temperature di impiego | -40...100 °C |
|------------------------------------|--------------|

Conformità ambientale del prodotto

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione | | |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% | | |
| Impronta carbonica di prodotto | Dalla culla al cancello | 0.002 kg CO2 eq. | |

Dati generali

| | | | |
|---|--|-----------|--|
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 9 | | |
| Tipo di stampa | Neutro | | |
| Larghezza | 3.6 mm | | |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 | | |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C | | |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C | | |
| Colori | bianco | | |
| Alogeni | No | | |
| Materiale di base | poliammide 66 | | |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio | Forma di fornitura | MultiCard | |
| Dimensioni del campo di siglatura | 12 x 3.6 mm | | |
| Industrie consigliate stampante compatibile | Trasporti, Macchine PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2 | | |
| Numero di marcatori per combinazione | 1 MultiCard = Conductor and cable markers | | |
| Campo delle temperature di impiego | -40...100 °C | | |

Segnafili e segnacavi

| | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Alogeni | No | Sezione di collegamento cavo, max. | 1.5 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, min. | 0.75 mm ² | Diametro esterno del conduttore, max. | 2.9 mm |
| Diametro esterno del conduttore, min. | 2.2 mm | Diametro esterno conduttore | 2.2 - 2.9 mm |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 0.75 - 1.5 mm ² | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Disegni

