


**BVL 7.62HP/04/180 3.5SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Striscia di connettori femmina ad alte prestazioni con collegamento a saldare. Affiancabili senza perdita di poli o con flangia multifunzione brevettata per un bloccaggio sicuro, veloce e senza utensili. Massima affidabilità di collegamento e funzionamento grazie al controprofilo che impedisce errori di collegamento, con diversità di codifica univoca, protezione da difetti di cablaggio e contatto a 4 punti.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                    |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione           | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT, 7.62 mm, Numero di poli: 4, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box |
| N. d'ordine        | <a href="#">1928630000</a>                                                                                                                                                                          |
| Tipo               | BVL 7.62HP/04/180 3.5SN BK BX                                                                                                                                                                       |
| GTIN (EAN)         | 4032248577989                                                                                                                                                                                       |
| CPZ                | 100 Pieza                                                                                                                                                                                           |
| Parametri prodotto | IEC: 1000 V / 56.8 A<br>UL: 300 V / 42 A                                                                                                                                                            |
| Imballaggio        | Box                                                                                                                                                                                                 |

## BVL 7.62HP/04/180 3.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E60693

## Dimensioni e pesi

|                     |          |                      |             |
|---------------------|----------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 11.4 mm  | Profondità (pollici) | 0.4488 inch |
| Posizione verticale | 31.4 mm  | Altezza (pollici)    | 1.2362 inch |
| Larghezza           | 30.48 mm | Larghezza (pollici)  | 1.2 inch    |
| Peso netto          | 9.59 g   |                      |             |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Parametri del sistema

|                                                         |                                     |                                                   |                                              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Famiglia prodotti                                       | OMNIMATE Power - Serie BV/SV 7.62HP | Tipo di collegamento                              | Collegamento al circuito stampato            |
| Passo in mm (P)                                         | 7.62 mm                             | Passo in pollici (P)                              | 0.300 "                                      |
| Numero di poli                                          | 4                                   | L1 in mm                                          | 22.86 mm                                     |
| L1 in pollici                                           | 0.900 "                             | quantità di file                                  | 1                                            |
| Numero di serie di poli                                 | 1                                   | Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106 | sicurezza per le dita a connettore innestato |
| Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 | IP 20                               | Grado di protezione                               | IP20                                         |
| Resistenza di passaggio                                 | 2,00 mΩ                             | Codificabile                                      | Sì                                           |
| Cicli di inserimento                                    | 25                                  | Forza di innesto/polo, max.                       | 7 N                                          |
| Forza d'estrazione/polo, max.                           | 4 N                                 |                                                   |                                              |

## Dati del materiale

|                                            |              |                                            |                     |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Materiale isolante                         | PA GF        | Colori                                     | nero                |
| Tabella dei colori (simile)                | RAL 9011     | Gruppo materiali isolanti                  | I                   |
| Comparative Tracking Index (CTI)           | ≥ 600        | Resistenza d'isolamento                    | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω |
| Moisture Level (MSL)                       |              | Classe d'infiammabilità UL 94              | V-0                 |
| Materiale dei contatti                     | Lega di rame | Superficie dei contatti                    | stagnato            |
| Temperatura di magazzinaggio, min.         | -40 °C       | Temperatura di magazzinaggio, max.         | 70 °C               |
| Temperatura d'esercizio, min.              | -50 °C       | Temperatura d'esercizio, max.              | 130 °C              |
| Campo della temperatura di montaggio, min. | -25 °C       | Campo della temperatura di montaggio, max. | 130 °C              |

## Dati di dimensionamento secondo IEC

|                                                                |                        |                                                               |        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| Testato secondo lo standard                                    | IEC 60664-1, IEC 61984 | Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C) | 56.8 A |
| Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C) | 41 A                   | Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C) | 41 A   |

**BVL 7.62HP/04/180 3.5SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici**

|                                                                                |         |                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)                | 41 A    | Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2  | 1000 V            |
| Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 | 630 V   | Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3           | 630 V             |
| Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2  | 6 kV    | Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 | 6 kV              |
| Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3      | 6 kV    | Portata transitoria                                                            | 3 x 1 s mit 420 A |
| Distanza superficiale, min.                                                    | 9.66 mm | Distanza in aria, min.                                                         | 6.9 mm            |

**Dati di dimensionamento secondo CSA**

|                                       |                                                                                                        |                                    |                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Istituto (CSA)                        | CSA                                                                                                    | N° certificato (CSA)               | 200039-1534443 |
| Tensione nominale (Gruppo B / CSA)    | 300 V                                                                                                  | Tensione nominale (Gruppo C / CSA) | 300 V          |
| Tensione nominale (Gruppo D / CSA)    | 600 V                                                                                                  | Corrente nominale (Gruppo B / CSA) | 35 A           |
| Corrente nominale (Gruppo C / CSA)    | 35 A                                                                                                   | Corrente nominale (Gruppo D / CSA) | 5 A            |
| Riferimento ai valori di omologazione | Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità. |                                    |                |

**Dati di dimensionamento sec. UL 1059**

|                                        |                                                                                                        |                                        |        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| Istituto (cURus)                       | CURUS                                                                                                  | N° certificato (cURus)                 | E60693 |
| Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) | 300 V                                                                                                  | Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059) | 300 V  |
| Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) | 600 V                                                                                                  | Tensione nominale (Gruppo F / UL 1059) | 1000 V |
| Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) | 42 A                                                                                                   | Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059) | 42 A   |
| Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) | 5 A                                                                                                    | Corrente nominale (Gruppo F / UL 1059) | 42 A   |
| Distanza superficiale, min.            | 9.66 mm                                                                                                | Distanza in aria, min.                 | 6.9 mm |
| Riferimento ai valori di omologazione  | Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità. |                                        |        |

**Imballaggio**

|               |           |               |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Imballaggio   | Box       | Lunghezza VPE | 218.00 mm |
| Larghezza VPE | 108.00 mm | Altezza VPE   | 106.00 mm |

**Controlli sulla tipologia**

|                                              |             |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Test: Durabilità delle siglature             | Standard    | DIN EN 61984 sezione 7.3.2 / 09.02 prendendo lo schema da DIN EN 60068-2-70 / 07.96 |
|                                              | Test        | siglatura di origine, identificazione della tipologia, passo, tipo di materiale     |
|                                              | Valutazione | disponibile                                                                         |
|                                              | Test        | robustezza                                                                          |
|                                              | Valutazione | passato                                                                             |
| Test: Innesto errato (Non intercambiabilità) | Standard    | DIN EN 61984 sezione 6.3 e 6.9.1 / 09.02, DIN IEC 512 parte 7 sezione 5 / 05.94     |
|                                              | Test        | girato a 180° con elementi di codifica                                              |
|                                              | Valutazione | passato                                                                             |
|                                              | Test        | girato a 180° senza elementi di codifica                                            |
|                                              | Valutazione | passato                                                                             |

**BVL 7.62HP/04/180 3.5SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Nota importante**


|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformità IPC | Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Note           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Additional variants on request</li><li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li><li>• P on drawing = pitch</li><li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li><li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li><li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li></ul> |

**Classificazioni**


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002637    | ETIM 9.0    | EC002637    |
| ETIM 10.0   | EC002637    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |             |             |

**Disegni**


**Illustrazione del prodotto**




**Dimensional drawing**




**Graph**



**Graph**



**Graph**



## BVL 7.62HP/04/180 3.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Elementi di codifica



La tecnica di collegamento a innesto per l'elettronica di potenza è ottimizzata per la moderna tecnica di azionamento, ad esempio avviatori, convertitori di frequenza e servoregolatori.

OMNIMATE Power fissa gli standard grazie all'elevata sicurezza e alle soluzioni innovative, quali copertura schermo innestabile, contatti di segnale integrati o azionamento monocomando.

Le 3 serie di prodotti offrono ulteriori vantaggi:

- Scalabilità orientata alle soluzioni applicative: dal compatto collegamento 4 mm<sup>2</sup> a 29 A (IEC) o 20 A (UL) al robusto collegamento 16 mm<sup>2</sup> a 76 A (IEC) o 54 A (UL)
- Impiego illimitato fino a 1000 V (IEC) o 600 V (UL)
- Svariate possibilità di fissaggio ottimizzate in funzione del tipo di applicazione

I nostri servizi:

Create i vostri connettori personalizzati con la massima semplicità grazie al configuratore di prodotti.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | BV/SV 7.62HP KO            | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1937590000</a> | Connettore per circuito stampato, Accessori, Elemento di codifica, |
| GTIN (EAN)  | 4032248608881              | nero, Numero di poli: 1                                            |
| CPZ         | 50 ST                      |                                                                    |

## BVL 7.62HP/04/180 3.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contropiezzi

## SV 7.62HP 180G SN




Striscia di connettori maschio su una fila, ad alte prestazioni, affiancabili senza perdita di poli o con flangia brevettata per un fissaggio rapido, senza utensili. Massima affidabilità di collegamento e funzionamento grazie ad un controprofilo che impedisce errori di collegamento, con diversità di codifica univoca e fissaggio supplementare nella flangia. Lunghezza codolo 3,5 mm ottimizzato per saldatura ad onda senza piombo.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                     |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SV 7.62HP/04/180G 3.5SN... | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1930620000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso        |
| GTIN (EAN)  | 4032248580590              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 7.62 mm, Numero di poli:  |
| CPZ         | 60 ST                      | 4, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box |

## SV 7.62HP 270G SN



Connettori maschio ad alte prestazioni per correnti forti su una fila, affiancabili senza perdita di poli o con flangia per un rapido fissaggio senza utensili. Massima affidabilità di collegamento e funzionamento grazie ad un controprofilo che impedisce errori di collegamento, con diversità di codifica univoca e fissaggio supplementare nella flangia.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                     |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SV 7.62HP/04/270G 3.5SN... | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1931280000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso        |
| GTIN (EAN)  | 4032248581313              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 7.62 mm, Numero di poli:  |
| CPZ         | 60 ST                      | 4, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box |

## SV 7.62HP 90G SN



Connettori maschio ad alte prestazioni per correnti forti su una fila, affiancabili senza perdita di poli o con flangia per un rapido fissaggio senza utensili. Massima affidabilità di collegamento e funzionamento grazie ad un controprofilo che impedisce errori di collegamento, con diversità di codifica univoca e fissaggio supplementare nella flangia.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SV 7.62HP/04/90G 3.5SN ... | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1930290000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso       |
| GTIN (EAN)  | 4032248580163              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 7.62 mm, Numero di poli: |
| CPZ         | 60 ST                      | 4, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box |

## BVL 7.62HP/04/180 3.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contropiezzi

## SV-SMT 7.62HP 270G BX



OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP – la classe di potenza da 28 kVA

Soluzioni accurate per fornitori di servizi


Più riserve di pressione per un maggiore carico ammesso: la classe media del sistema di connettori di potenza

OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP dispone di un elevato potere di serraggio, un'elevata capacità sovraccarico e la più ampia gamma di varianti e accessori dei dispositivi della serie HP. HP è l'acronimo per "High Performance" - il che non significa solo una corrente massima fino a 50 °C senza derating, ma anche un'approvazione illimitata a norma UL per 600 V. Inoltre questi connettori soddisfano la protezione contro i contatti accidentali imposta dalla norma IEC61800-5-1 per reti TN 400V (+3,0 mm ).

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                           |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SV-SMT 7.62HP/04/270G 2... | Versione                                                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">2499350000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso              |
| GTIN (EAN)  | 4050118511994              | lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di          |
| CPZ         | 60 ST                      | poli: 4, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box |
| Tipo        | SV-SMT 7.62HP/04/270G 3... | Versione                                                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">2498410000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso              |
| GTIN (EAN)  | 4050118511635              | lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di          |
| CPZ         | 50 ST                      | poli: 4, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box |

## SV-SMT 7.62HP 90G BX



OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP – la classe di potenza da 28 kVA

Soluzioni accurate per fornitori di servizi

Più riserve di pressione per un maggiore carico ammesso: la classe media del sistema di connettori di potenza

OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP dispone di un elevato potere di serraggio, un'elevata capacità sovraccarico e la più ampia gamma di varianti e accessori dei dispositivi della serie HP. HP è l'acronimo per "High Performance" - il che non significa solo una corrente massima fino a 50 °C senza derating, ma anche un'approvazione illimitata a norma UL per 600 V. Inoltre questi connettori soddisfano la protezione contro i contatti accidentali imposta dalla norma IEC61800-5-1 per reti TN 400V (+3,0 mm ).

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                          |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SV-SMT 7.62HP/04/90G 2.... | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">2499550000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso             |
| GTIN (EAN)  | 4050118512854              | lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di         |
| CPZ         | 60 ST                      | poli: 4, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box |
| Tipo        | SV-SMT 7.62HP/04/90G 3.... | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">2498360000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso             |
| GTIN (EAN)  | 4050118511390              | lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di         |
| CPZ         | 50 ST                      | poli: 4, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box |

## BVL 7.62HP/04/180 3.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contropiezzi

## SVF 7.62HP/180G



Striscia di connettori maschio inversi a 180° con tecnologia di collegamento PUSH IN per il cablaggio in campo da 6 mm<sup>2</sup> nel passo 7,62 come "variante a tre flange" del passaggio nella custodia. Ideale per custodie con spessore max. di parete 2 mm. Ideale anche come soluzione di protezione contro i contatti accidentali per le tensioni inverse. Soddisfa i requisiti delle norme UL1059 600 V classe C e IEC 61800-5-1.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SVF 7.62HP/04/180G SN B... | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1060850000</a> | Connettore per circuito stampato, Collegamento, 7.62 mm, Numero di |
| GTIN (EAN)  | 4032248810857              | poli: 4, 180°, PUSH IN senza attuatore, Molla autobloccante, Campo |
| CPZ         | 45 ST                      | di sezioni, max. : 10 mm <sup>2</sup> , Box                        |

## SVFL 7.62HP/180G



Connettore maschio inverso a 180° con tecnologia di collegamento PUSH IN e attuatore regolabile per il cablaggio sul campo da 6 mm<sup>2</sup> con passo 7,62 Ideale anche come soluzione di protezione contro i contatti accidentali per le tensioni inverse. Soddisfa i requisiti delle norme UL1059 600 V classe C e IEC 61800-5-1. Varianti: senza flangia, flangia esterna, flangia centrale con meccanismo bloccabile e fissaggio a vite aggiuntivo opzionale.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                                    |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SVFL 7.62HP/04/180G SN ... | Versione                                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1547550000</a> | Connettore per circuito stampato, Collegamento, 7.62 mm, Numero di                 |
| GTIN (EAN)  | 4050118353303              | poli: 4, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 6 mm <sup>2</sup> , |
| CPZ         | 60 ST                      | Box                                                                                |

## SVZ 7.62HP 180 SN



Striscia di connettori maschio ad alte prestazioni con la collaudata staffa di serraggio Weidmüller in acciaio inox, senza manutenzione al 100%. Affiancabili senza perdita di poli o con flangia multifunzione brevettata per un bloccaggio sicuro, veloce e senza utensili. Massima affidabilità di collegamento e funzionamento grazie al controprofilo che impedisce errori di collegamento, con diversità di codifica univoca, protezione da errori di cablaggio. Siglabile.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                                     |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SVZ 7.62HP/04/180G SN B... | Versione                                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1931640000</a> | Connettore per circuito stampato, Collegamento, 7.62 mm, Numero                     |
| GTIN (EAN)  | 4032248581641              | di poli: 4, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 6 mm <sup>2</sup> , |
| CPZ         | 100 ST                     | Box                                                                                 |

## BVL 7.62HP/04/180 3.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contropiezzi

## SVZ 7.62HP 180SH180 SN




Striscia di connettori maschio ad alte prestazioni con la collaudata staffa di serraggio Weidmüller in acciaio inox, senza manutenzione al 100%. Affiancabili senza perdita di poli o con flangia multifunzione brevettata per un bloccaggio sicuro, veloce e senza utensili. Massima affidabilità di collegamento e funzionamento grazie al contropilastro che impedisce errori di collegamento, con diversità di codifica univoca, protezione da errori di cablaggio. Siglabile.

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SVZ 7.62HP/04/180SH180 ... | Versione                                                               |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1932470000</a> | Connettore per circuito stampato, Collegamento, 7.62 mm, Numero        |
| GTIN (EAN)  | 4032248583584              | di poli: 4, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 6 mm², |
| CPZ         | 25 ST                      | Box                                                                    |

## SVZ 7.62HP 180SH180C SN



Striscia di connettori maschio ad alte prestazioni con la collaudata staffa di serraggio Weidmüller in acciaio inox, senza manutenzione al 100%. Affiancabili senza perdita di poli o con flangia multifunzione brevettata per un bloccaggio sicuro, veloce e senza utensili. Massima affidabilità di collegamento e funzionamento grazie al contropilastro che impedisce errori di collegamento, con diversità di codifica univoca, protezione da errori di cablaggio. Siglabile.

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SVZ 7.62HP/04/180RSH180... | Versione                                                               |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1951160000</a> | Connettore per circuito stampato, Collegamento, 7.62 mm, Numero        |
| GTIN (EAN)  | 4032248630134              | di poli: 4, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 6 mm², |
| CPZ         | 25 ST                      | Box                                                                    |

## SVZ 7.62HP 180SH180I SN



Striscia di connettori maschio ad alte prestazioni con la collaudata staffa di serraggio Weidmüller in acciaio inox, senza manutenzione al 100%. Affiancabili senza perdita di poli o con flangia multifunzione brevettata per un bloccaggio sicuro, veloce e senza utensili. Massima affidabilità di collegamento e funzionamento grazie al contropilastro che impedisce errori di collegamento, con diversità di codifica univoca, protezione da errori di cablaggio. Siglabile.

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SVZ 7.62HP/04/180RSH180... | Versione                                                               |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1932510000</a> | Connettore per circuito stampato, Collegamento, 7.62 mm, Numero        |
| GTIN (EAN)  | 4032248584123              | di poli: 4, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 6 mm², |
| CPZ         | 25 ST                      | Box                                                                    |