HDC 16A SDLU 1M20G



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| Versione | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 5, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 20 |
|-------------|--|
| N. d'ordine | <u>1934710000</u> |
| Tipo | HDC 16A SDLU 1M20G |
| GTIN (EAN) | 4032248591886 |
| CPZ | 1 Pieza |
| | |

1

HDC 16A SDLU 1M20G



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni CE GRUS (INV)

| ROHS | Conforme |
|------------------------|-------------|
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° certificato (cURus) | E92202 |

Dimensioni e pesi

| Profondità | 96 mm | Profondità (pollici) | 3.7795 inch |
|----------------------|---------|---------------------------------------|-------------|
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| Posizione verticale | 76.5 mm | Altezza (pollici) | 3.0118 inch |
| Larghezza | 75.9 mm | Larghezza (pollici) | 2.9882 inch |
| Altezza di fissaggio | 40 mm | Larghezza di fissaggio | 64 mm |
| Peso netto | 288 g | | |

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione | Conforme senza esenzione | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfona | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 | | |
| SCIP | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f | | |
| Resistenza chimica | Sostanza | Acetone | | |
| | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni | | |
| | Sostanza | Olio di perforazione | | |
| | Resistenza chimica | Resistente | | |
| | Sostanza | Diesel | | |
| | Resistenza chimica | Resistente | | |
| | Sostanza | Alcool etilico | | |
| | Resistenza chimica | Resistente | | |
| | Sostanza | Olio per trasmissione | | |
| | Resistenza chimica | Resistente | | |
| | Sostanza | Olio idraulico | | |
| | Resistenza chimica | Resistente | | |
| | Sostanza | Refrigerante | | |
| | Resistenza chimica | Resistente | | |
| | Sostanza | Benzina di petrolio | | |
| | Resistenza chimica | Resistente | | |
| | Sostanza | Sudore | | |
| | Resistenza chimica | Resistente | | |
| | Sostanza | Benzina super | | |
| | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni | | |
| | Sostanza | Acqua | | |
| | Resistenza chimica | Resistente | | |
| | Sostanza | UV | | |
| | Resistenza chimica | Instabile | | |
| | Sostanza | Ozono | | |
| | Resistenza chimica | Instabile | | |

Versione catalogo / Disegni



HDC 16A SDLU 1M20G



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

| - | | |
|------|--------|-----|
| Dati | genera | alı |

| Coppia di serraggio | 0.5 Nm | Materiale base della custodia | alluminio pressofuso |
|----------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|
| Superficie | Verniciatura a polvere | Grado di protezione | IP65, in stato collegato |
| Nota per classe di protezione | Classe di protezione con copertura protetta: IP 65 | Custodie EMC | No |
| Materiale elemento di bloccaggio | Acciaio, inossidabile | | |

Dimensioni

| Distanza tra i fori lunghezza A2 | 64 mm | Entrata cavo | con filettatura |
|----------------------------------|---------|----------------------|-----------------|
| Larghezza custodia C | 29.5 mm | Larghezza zoccolo C1 | 50 mm |
| Lunghezza, custodie | 79 mm | Altezza Custodia B | 57 mm |
| Altezza Zoccolo B1 | 4 mm | | |

Esecuzione

| Dimensione entrate cavi | M 20 | Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio | Parte inferiore |
|--------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|
| Copertura | con coperchio | Coppia di serraggio | 0.5 Nm |
| Numero entrate cavo in alto | 0 | Numero entrate cavo laterali | 1 |
| del coperchio | con coperchio | Esecuzione custodia | Custodia di base |
| Esecuzione sistema di chiusura | Gancio longitudinale in basso | Forma | Standard |
| Dimensioni di installazione | 5 | Entrata cavo | con filettatura |
| Tipo | Custodia di base | Versione con gancio | Gancio longitudinale |
| Guarnizione | NBR | Filettatura (interna) | M 20 |
| Colore (RAL) | RAL 7035 | BG | 5 |
| Adatti per ModuPlug® | No | | |

Classificazioni

| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC000437 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

Versione catalogo / Disegni