

FAD S5135 HE20 16IO R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Gli adattatori frontali FAD S5-135 con cavi preassemblati garantiscono una sicura migrazione dal vecchio S5-135 ad altri sistemi PLC o al sistema u-remote di Weidmüller.

- Il modulo S5-135 è alimentato da un alimentatore singolo

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	1986040000
Tipo	FAD S5135 HE20 16IO R
GTIN (EAN)	4050118371130
CPZ	1 Pieza

FAD S5135 HE20 16IO R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	30 mm	Profondità (pollici)	1.1811 inch
Posizione verticale	283 mm	Altezza (pollici)	11.1417 inch
Larghezza	20 mm	Larghezza (pollici)	0.7874 inch
Peso netto	110.88 g		

Temperature

Temperatura di magazzino -40...60 °C Temperatura d'esercizio -25...50 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9d5ff7ee-74dc-449b-a1db-a29604b9b3e9

Dati di collegamento

Collegamento (lato campo) Connettori a norma IEC
60603-13 / DIN 41651
20p

Dati per il collegamento

Collegamento (lato campo) Connettori a norma IEC
60603-13 / DIN 41651
20p

Specifiche tecniche

Tensione d'esercizio	30 V AC / 60 V DC	Corrente max. per canale	1 A
Corrente max. per Byte	2 A	Corrente nominale totale	3 A

Coordinate di isolamento (EN50178)

Secondo	DIN EN 50178	Tensione nominale	< 50 V AC
Classe di sovratensione	III	Grado di lordura	2
Tensione di prova isolamento AC	0.35 kV		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

