

**SAI-SCREWTY BOX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**L'utensile ideale per qualsiasi applicazione**

Screwty® è l'utensile universale ideale per serrare tutti i comuni cavi per sensori e attuatori. Con Screwty® è possibile raggiungere facilmente anche i connettori circolari meno accessibili. I connettori possono essere allentati e serrati senza sforzo e con una semplice rotazione. Screwty® è una soluzione universale unica nel suo genere che può essere utilizzata con la maggior parte dei cavi e dei connettori, anche di altri fornitori (oltre il 90%). Screwty® è composto da un'impugnatura con il classico collegamento 1/4". Per questo può essere utilizzato per tutti i formati: per i connettori circolari M12 e M8, i connettori maschi e femmine confezionabili liberamente M12F e M8F, nonché per tutti i connettori maschio e femmina M23.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Bolting tool
N. d'ordine	<a href="#">1939180000</a>
Tipo	SAI-SCREWTY BOX
GTIN (EAN)	4032248615506
CPZ	1 Pieza
Imballaggio	Valigetta di plastica + modulo inserti

**SAI-SCREWTY BOX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dimensioni e pesi**

Peso netto 889.68 g

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS Non interessato  
REACH SVHC Lead 7439-92-1

**PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore**

Regolazione coppia di serraggio, max. 1.7 Nm Regolazione coppia di serraggio, min. 0.5 Nm

**Nota importante**

Informazioni sul prodotto Dotazione:  
• Cacciavite con coppia di serraggio 0.5-1.7 Nm + ausilio per la regolazione  
• Lama intercambiabile 1/4 pollici  
• Attacco M8 per linee sagomate  
• Attacco M8F per giunti personalizzabili  
• Attacco M12 per linee sagomate  
• Attacco M12F per giunti personalizzabili  
• Sguainacavi Stripper 6 – 16 mm  
• Valigetta di plastica + modulo inserti

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		