

KTB GP 765020 CD S4 PE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Simile alla figura**

Abbildung ähnlich

Integrare, ampliare e personalizzare -

il completamento adatto per ogni caso applicativo

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Piastre a flangia

Piastre a flangia in due spessori per una semplice sostituzione delle piastre a flangia preconfezionate in loco.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione verticale: 341 mm, Larghezza: 167 mm, Profondità: 3 mm, Piastre flangiate: sinistra, destra, Materiale di base: Acciaio inox 1.4404, lucidatura elettrochimica, argento
N. d'ordine	2024140000
Tipo	KTB GP 765020 CD S4 PE
GTIN (EAN)	4050118404036
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Ultima data dell'ordine	2024-10-31T00:00:00+01:00
Prodotto alternativo	KTB GP 76XX20V CD S4 PE

Data di creazione 19.03.2026 07:55:44 MEZ

Versione catalogo / Disegni

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	3 mm	Profondità (pollici)	0.1181 inch
Posizione verticale	341 mm	Altezza (pollici)	13.4252 inch
Larghezza	167 mm	Larghezza (pollici)	6.5748 inch
Peso netto	2750 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

PE70 Dati Generali

Spessore materiale	3 mm	Superficie	lucidatura elettrochimica
Materiale di base	Acciaio inox 1.4404	Grado di protezione (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Piastre flangiate	sinistra, destra		

Dati generali Accessori

Spessore materiale	3 mm	Superficie	lucidatura elettrochimica
Materiale di base	Acciaio inox 1.4404		

Messa a terra della custodia

Messa a terra piastra a flangia	M6 x 15
---------------------------------	---------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 14.0	27-14-24-21
ECLASS 15.0	27-14-24-21		