



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Illustrazione del prodotto









In alcune applicazioni è utile proteggere l'alimentazione attraverso la connessione con un fusibile separato. Le morsettiere con fusibili sono costituite da una sezione inferiore della morsettiera con supporto per di inserimento fusibili. La serie include leve dei fusibili pivottanti e portafusibili innestabili, chiusure avvitabili e fusibili a innesto piatto.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 25 mm², 32 A, 690 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35
N. d'ordine	<u>1966050000</u>
Tipo	WSI 25/1 CC
GTIN (EAN)	4032248657797
CPZ	12 Pieza





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

Omo	-	710	nı
VIIIU	ıvua	210	

Omologazioni	110	(ii)	עוו
	CE®	C UL) US	CÀ

ROHS	Conforme	
UL File Number Search	Sito web UL	
N&dea: Certificato (cULus)	F175322	

### Dimensioni e pesi

Profondità	58 mm	Profondità (pollici)	2.2835 inch
Posizione verticale	81 mm	Altezza (pollici)	3.189 inch
Larghezza	18 mm	Larghezza (pollici)	0.7087 inch
Peso netto	51.17 g		

### **Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Aaltri dati tecnici

Lati aperti	chiuso	Tipo di montaggio	innestabile

### Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore	Collegamento a vite
collegamento	

### Dati caratteristici del sistema

Versione	Collegamento a vite, Elemento fusibile, in stato	Piastra terminale (necessaria)	Sì
Numero di potenziali	chiuso 1	Numero di piani	1
Numero dei punti di serraggio per piano	2	Numero di potenziali per piano	1
Piani ponticellati internamente	No	Collegamento PE	No
Guida equipaggiata	TS 35	Funzione N	No
Funzione PE	No	Funzione PEN	No

### Dati dei materiali

Materiale di base	PA 66/6	Colori	Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

### **Dati dimensionamento**

Sezione di dimensionamento	25 mm²	Tensione nominale	690 V
Tensione impulsiva di dim. rispetto al	690 V	Tensione DC nominale	690 V
mors. adiacente			

Data di creazione 08.11.2025 11:22:36 MEZ





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Corrente nominale	32 A	Corrente con conduttore max.	32 A
Norme	IEC 60947-7-3	Resistenza di passaggio conforme a 60947-7-x	a IEC 0.32 mΩ
Tensione impulsiva di dimens	ionamento 6 kV	Potenza dissipata secondo IEC 609	47-7-3.23 W
		X	
Grado di lordura	3		

### Dati dimensionamento secondo CSA

Sezione cavo max (CSA)	3 AWG	N° certificato (CSA)	238018-1868186
Sezione cavo min (CSA)	18 AWG		

### **Dimensioni**

Sfalsamento TS 35	40.5 mm	

### Generale

Sezione di collegamento cavo AWG,	AWG 4	Sezione di collegamento cavo AWG,	AWG 18
max.		min.	
Norme	IEC 60947-7-3	Guida equipaggiata	TS 35

### Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 4	
Direzione di collegamento	laterale	
Coppia di serraggio, max.	2.5 Nm	
Coppia di serraggio, min.	2 Nm	
Lunghezza di spellatura	11 mm	
Tipo di collegamento 2	Collegamento a vite	
Tipo di collegamento	Collegamento a vite	
Numero di collegamenti	2	
Campo di sezioni, max.	25 mm <sup>2</sup>	
Campo di sezioni, min.	1.5 mm <sup>2</sup>	
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 18	
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.	25 mm <sup>2</sup>	
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.	1.5 mm²	
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.	25 mm <sup>2</sup>	
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.	1.5 mm <sup>2</sup>	
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	25 mm <sup>2</sup>	
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	1.5 mm <sup>2</sup>	
Sezione di collegamento, semirigida, max.	25 mm <sup>2</sup>	
Sezione di collegamento, semirigida, min.	1.5 mm <sup>2</sup>	
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.	25 mm <sup>2</sup>	
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.	1.5 mm <sup>2</sup>	
Sezione di collegamento, flessibile, min.	1.5 mm <sup>2</sup>	
Conduttore innestabile	Specifiche del collegamento	Collegamento a vite



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Sezione trasversale per il collegamento del	Tipo	rigido, H05	(07) V-U
conduttore	min.	1.5 mm <sup>2</sup>	
	max.	25 mm <sup>2</sup>	
	nominale	25 mm <sup>2</sup>	
terminale	Lunghezza di spellatura	min.	11 mm
		max.	11 mm
		nominale	11 mm
	Coppia di serraggio	min.	2 Nm
		max.	2.5 Nm
Specifiche del collegamento	Collegamento a vite		
Sezione trasversale per il collegamento del	Tipo	semirigido,	H07V-R
conduttore	min.	1.5 mm <sup>2</sup>	
	max.	25 mm <sup>2</sup>	
	nominale	25 mm <sup>2</sup>	
terminale	Lunghezza di spellatura	min.	11 mm
		max.	11 mm
		nominale	11 mm
	Coppia di serraggio	min.	2 Nm
		max.	2.5 Nm
Specifiche del collegamento	Collegamento a vite		
Sezione trasversale per il collegamento del	Tipo	flessibile, H	05(07) V-K
conduttore	min.	1.5 mm <sup>2</sup>	
	max.	25 mm <sup>2</sup>	
	nominale	25 mm <sup>2</sup>	
terminale	Lunghezza di spellatura	min.	11 mm
		max.	11 mm
		nominale	11 mm
	Coppia di serraggio	min.	2 Nm
		max.	2.5 Nm

### **Nota importante**

Informazioni sul prodotto La tensione dipende dall'elemento di fusibile selezionato o dalla spia selezionata

### Classificazioni

	<u> </u>		
ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 9.0	27-14-11-16
ECLASS 9.1	27-14-11-16	ECLASS 10.0	27-14-11-16
ECLASS 11.0	27-14-11-16	ECLASS 12.0	27-14-11-16
ECLASS 13.0	27-25-01-13	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

Foglio dati

WSI 25/1 CC




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com








Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Accessori

#### neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri. Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 6/15 K MC NE WS	Versione
N. d'ordine	<u>1880100000</u>	ESG, Siglatura di apparecchi x 15 mm, PA 66, Colori: bianco,
GTIN (EAN)	4032248478781	autoadesivo
CPZ	200 ST	

### Supporto marcatori



Il portamarcatore offre la possibilità di un ulteriore montaggio di marcatori di standard con un passo di 5 o 5,1 mm. I supporti angolari possono essere combinati opzionalmente e montati in tutti i canali di marcatura standard delle morsettiere modulari Klippon®. I tipi di marcatori adatti sono reperibili sotto i rispettivi accessori del supporto per siglatura di designazione.

6

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BZT 1 WS 10/5	Versione
N. d'ordine	<u>1805490000</u>	Accessori, Supporto per siglatura
GTIN (EAN)	4032248270231	
CPZ	100 ST	
Tipo	BZT 1 ZA WS 10/5	Versione
N. d'ordine	<u>1805520000</u>	Accessori, Supporto per siglatura
GTIN (EAN)	4032248270248	
CPZ	100 ST	

Data di creazione 08.11.2025 11:22:36 MEZ




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Accessori

#### neutra



MultiFit è il sistema di marcatori Weidmüller utilizzato per le altre marche di morsetti. Simili al Dekafix Weidmüller, i marcatori della famiglia MultiFit sono forniti con stampa standard, pronti all'uso,

Prima di utilizzare i marcatori MultiFit, si raccomanda di effettuare un test sui morsetti con dei campioni di marcatori.

- Un unico marcatore adatto a morsetti di diversi produttori.
- Marcatori pronti all'uso con stampa standard
- Marcatori in bianco per stampa con PrintJet CONNECT o Plotter
- Fornitura di marcatori con stampa personalizzata sulla base dei dati o delle specifiche CAE del cliente.
- Un sistema di siglatura per tutte le applicazioniPer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

### Dati generali per l'ordinazione

	<b>p</b>	
Tipo	MF 5/12 MC NE WS	Versione
N. d'ordine	<u>1250090000</u>	MultiFit, Terminal marker, 5 x 12 mm, Passo in mm (P): 5.00 Phoenix,
GTIN (EAN)	4050118040463	bianco
CPZ	250 ST	

### Terminale di fissaggio









Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ZST 1	Versione
N. d'ordine	<u>1269070000</u>	Accessori, Supporto per barra collettrice
GTIN (EAN)	4050118094091	
CPZ	25 ST	
Tipo	WEW 35/2	Versione
N. d'ordine	1061200000	Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, HB, Wemid, Larghezza: 8
GTIN (EAN)	4008190030230	mm, 100 °C
CPZ	50 ST	
Tipo	WEW 35/2 GR	Versione
N. d'ordine	<u>1859200000</u>	Terminale di fissaggio, grigio, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 8 mm,
GTIN (EAN)	4032248411658	100°C
CPZ	50 ST	

Data di creazione 08.11.2025 11:22:36 MEZ

# Foglio dati

### WSI 25/1 CC



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

Tipo	WEW 35/2 SW	Versione
N. d'ordine	1061210000	Terminale di fissaggio, nero, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 8 mm,
GTIN (EAN)	4032248136278	100°C
CPZ	50 ST	
Tipo	WEW 35/2 V0 GF SW	Versione
Tipo N. d'ordine	WEW 35/2 V0 GF SW 1479000000	Versione Terminale di fissaggio, nero, TS 35, V-0, Wemid, Larghezza: 8 mm,
•	,	