



I segnafile ClipCard in formato MultiCard vengono utilizzati per la siglatura di installazioni elettriche e impianti di distribuzione e costituiscono una valida alternativa all'incisione. Grazie al collaudato formato MultiCard, la siglatura può essere stampata con PrintJet CONNECT o Plotter

- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
 - Fissaggio universale
 - Supporto (avvitabile o fissato con fascette serracavo)
 - Guida portacartellini (autoadesiva o avvitabile)
 - O marcatori autoadesivi
- Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	ClipCard, Siglatura di apparecchi, 27 x 85 mm, argento
N. d'ordine	2123070000
Tipo	CC 85/27 K MC NE SI
GTIN (EAN)	4050118425505
CPZ	20 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	0.8 mm	Profondità (pollici)	0.0315 inch
Posizione verticale	27 mm	Altezza (pollici)	1.063 inch
Larghezza	85 mm	Larghezza (pollici)	3.3464 inch
Peso netto	7.37 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...60 °C
------------------------------------	-------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.019 kg CO2 eq.

Dati generali

Adesivo	Nastro biadesivo	
Versione	autoadesivo	
Larghezza	85 mm	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	
Campo delle temperature di impiego, max.	60 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	
Colori	argento	
Alogeni	No	
Materiale di base	poliammide 66	
Caratteri stampati	senza	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	MultiCard
Industrie consigliate stampante compatibile	Macchine PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2	
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Device markers	
Campo delle temperature di impiego	-40...60 °C	

Marcatori per apparecchi

Alogeni	No
---------	----

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Disegni

