

**SAIL-VSA-5.0U-OB-0.75**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Cavi della valvola (preconfezionati), Estremità cavo aperta - connettore per valvole, Forma A (18 mm), Lunghezza del cavo: 5 m, PUR, nero |
| N. d'ordine | <a href="#">2152650500</a>                                                                                                                |
| Tipo        | SAIL-VSA-5.0U-OB-0.75                                                                                                                     |
| GTIN (EAN)  | 4050118426748                                                                                                                             |
| CPZ         | 1 Pieza                                                                                                                                   |

**SAIL-VSA-5.0U-OB-0.75****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Peso netto 200 g

**Conformità ambientale del prodotto**Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%**Dati tecnici del cavo**


|                                                 |                            |                                        |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Lunghezza del cavo                              | 5 m                        | Colore della guaina                    | nero                 |
| Idoneità all'installazione con catene portacavi | Sì                         | Sezione del conduttore                 | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Schermato                                       | No                         | Alogeni                                | No                   |
| Isolamento                                      | PP                         | accelerazione                          | 5 m/s <sup>2</sup>   |
| Raggio di curvatura min., mobile                | 10 x diametro cavo         | Raggio di curvatura min., fisso        | 5 x diametro cavo    |
| cicli di piegatura                              | 2 Mio                      | Velocità                               | 200 m/s              |
| Materiale della guaina                          | PUR                        | Resistenza alle scintille di saldatura | No                   |
| Codifica a colori                               | marrone, blu, Verde/giallo | Resistenza alla torsione               | 0 °/m                |
| Campo delle temperature, posa fissa             | -50...80 °C                | Resistente alle perle di saldatura     | No                   |
| Campo delle temperature, posa mobile            | -25...80 °C                | Numero di poli                         | 3                    |
| Diametro esterno                                | 4.6 mm ± 0.2 mm            |                                        |                      |

**Dati tecnici generali**

|                     |                   |                               |                                                   |
|---------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Codifica            | Forma A (18 mm)   | Superficie dei contatti       | stagnato                                          |
| LED                 | Sì                | Versione                      | Estremità cavo aperta -<br>connettore per valvole |
| Tensione nominale   | 24 V              | Corrente nominale             | 4 A                                               |
| Grado di protezione | IP67, se avvitato | Campo di temperatura custodia | -25...+80 °C                                      |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 |             |             |

**Disegni****Disegno quotato****Disegno quotato**