KCMA-44-750-5A-5VA-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Convertitori di corrente per il retrofit delle funzioni:

- Particolarmente adatto per l'uso in luoghi difficili da raggiungere
- Nessun taglio dei conduttori primari necessario
- Sviluppo del convertitore di corrente senza ulteriori utensili

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Corrente primaria: 750 A, Corrente secondaria max.: 5 A, Carico: 5 VA, Classe di precisione: 1, Convertitore di corrente con nucleo apribile
N. d'ordine	<u>2420710000</u>
Tipo	KCMA-44-750-5A-5VA-1
GTIN (EAN)	4050118428919
CPZ	1 Pieza
Costruttore	MBS AG



KCMA-44-750-5A-5VA-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
D (19)	00	D (150 / 115 1)	0.0500: 1	
Profondità	98 mm	Profondità (pollici)	3.8583 inch	
Posizione verticale	120.6 mm	Altezza (pollici)	4.748 inch	
arghezza	72.2 mm	Larghezza (pollici)	2.8425 inch	
eso netto	1 g			
Temperature				
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C70 °C	Temperatura d'esercizio	-5 °C50 °C	
Conformità ambientale del	prodotto		'	
)				
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Attributi elettrici			,	
Classe di precisione	1	Corrente secondaria	05 A	
Carico	5 VA		750 A	
Janco	5 VA	Corrente primaria	750 A	
Caratteristiche tecniche				
unghezza del cavo	0.5 m	Grado di protezione	IP20	
Classe di isolamento	E	Corrente termica permanente di	1.2 x Inominale	
Classe at isolamento	_	dimensionamento Itermico	1,2 x mommaic	
requenza nominale	50 Hz			
Dimensioni dei conduttori	in tensione			
Tina di anua	Cala aandustana isalata	Conduttous touds	44.00 ***	
Tipo di cavo Luogo di installazione	Solo conduttore isolato Uso interno	Conduttore tondo	44.00 mm	
Coordinazione di isolamen			<u> </u>	
Coordinazione di Isolamen	το			
Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Classe di precisione	1	
Classificazioni				
ETINA C.O.	F0000040		50000040	
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048	
TIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048	
TIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02	
CLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02	
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02	
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02	
ECLASS 15.0	27-21-09-02			

Versione catalogo / Disegni

KCMA-44-750-5A-5VA-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni





