

PAC-HE20-HE20-HF-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| N. d'ordine | 2425730100 |
| Tipo | PAC-HE20-HE20-HF-10M |
| GTIN (EAN) | 4032248384709 |
| CPZ | 1 Pieza |

PAC-HE20-HE20-HF-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | |
|------------|-------|
| Peso netto | 650 g |
|------------|-------|

Temperature

| | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|----------|
| Temperatura di magazzino | -10...60 °C | Temperatura d'esercizio | -10...50 |
|--------------------------|-------------|-------------------------|----------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati generali

| | | | |
|------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Lunghezza del cavo | 10 m | Adatto a | segnali digitali |
| Cavo | Cavo LIHH | Collegamento interfaccia | CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10 20P |
| Numero di poli, min. | 20 poli | Interfaccia PLC | CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10 20P |
| Sezione del conduttore | 0.14 mm ² | | |

Dati elettrici

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|--|------------|
| Corrente totale, max. | 3 A | Intensità della corrente consentita per percorso, max. | 1 A |
| Tensione nominale | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Resistenza | ≤ 150 mΩ/m |
| Tensione d'esercizio | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Capacità filo / fili | 300 pF/m |
| Capacità filo / schermatura | 300 pF/m | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |