


SAIE-M8B-4-2.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Per il collegamento lato apparecchio è necessario installare diversi connettori nel cablaggio dei sensori e attuatori. Questi sono disponibili nelle varianti M12, M8 e naturalmente M5.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spina incorporata, M8 thread, Connettore femmina diritto, Filettatura di montaggio: M8, Numero di poli: 4, Lunghezza trefolo/cavo: 2.5 m
N. d'ordine	1985400000
Tipo	SAIE-M8B-4-2.5U-FP-M8
GTIN (EAN)	4050118369854
CPZ	1 Pieza

SAIE-M8B-4-2.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
Ndeg; Certificato (cULus)	E307231

Dimensioni e pesi

Peso netto	45 g
------------	------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Dati tecnici del cavo

Sezione del conduttore	0.25 mm ²	Lunghezza trefolo/cavo	2.5 m
Codifica a colori	marrone, blu, Nero	Numero di poli	4

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	4	Codifica	nessuno
Superficie dei contatti	dorata	Tipo di collegamento	Femmina
Materiale base della custodia	Ottone, nichelato	Grado di protezione	IP67, se avvitato
Cicli di inserimento	≥ 100	Pressacavo	M 8

Norme

Connettori a norma	IEC 61076-2-104
--------------------	-----------------

Dati generali

Numero di poli	4		
Codifica	nessuno		
Filettatura del collegamento	M8 thread		
Superficie dei contatti	dorata		
Coppia di serraggio	0.6 Nm		
Sezione del conduttore	0.25 mm ²		
Tipo di collegamento	Femmina		
Materiale base della custodia	Ottone, nichelato		
Grado di protezione	IP67, se avvitato		
Cicli di inserimento	≥ 100		
Pressacavo	M 8		
Collegamento 1	M8		
Collegamento 2	Flying wires		
Lunghezza trefolo/cavo	2.5 m		
Filettatura di montaggio	M8		
Campo della coppia di serraggio	1.5 Nm		
Coppia di montaggio	max.	1.5 Nm	
Diametro esterno conduttore	-		

SAIE-M8B-4-2.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


SAIE-M8B-4-2.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Schema elettrico



Schema dei poli

