

**FAD BLK1 SL24 M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Gli adattatori frontali FAD TSX con cavi preassemblati garantiscono una sicura migrazione dalle schede TSX ad altri sistemi PLC o ai moduli u-remote di Weidmüller.

- Può essere innestato in una guida TS35

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
|             |                                 |
| N. d'ordine | 1985930000                      |
| Tipo        | <a href="#">FAD BLK1 SL24 M</a> |
| GTIN (EAN)  | 4050118370874                   |
| CPZ         | 1 Pieza                         |

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

|                     |        |                      |             |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 36 mm  | Profondità (pollici) | 1.4173 inch |
| Posizione verticale | 218 mm | Altezza (pollici)    | 8.5827 inch |
| Larghezza           | 54 mm  | Larghezza (pollici)  | 2.126 inch  |
| Peso netto          | 200 g  |                      |             |

## Temperature

|                          |             |                         |             |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Temperatura di magazzino | -40...60 °C | Temperatura d'esercizio | -25...50 °C |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Dati di collegamento

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Collegamento (lato campo) | SL 5,08 mm |
|---------------------------|------------|

## Dati per il collegamento

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Collegamento (lato campo) | SL 5,08 mm |
|---------------------------|------------|

## Specifiche tecniche

|                          |          |                          |     |
|--------------------------|----------|--------------------------|-----|
| Tensione d'esercizio     | 250 V AC | Corrente max. per canale | 6 A |
| Corrente nominale totale | 32 A     |                          |     |

## Coordinate di isolamento (EN50178)

|                                 |              |                                |            |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|
| Secondo                         | DIN EN 50178 | Tensione nominale              | < 250 V AC |
| Classe di sovratensione         | II           | Grado di lordura               | 2          |
| Tensione di prova isolamento AC | 1.2 kV       | Temperatura di magazzino, min. | -40 °C     |
| Temperatura di magazzino, max.  | 60 °C        |                                |            |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002584    | ETIM 9.0    | EC002584    |
| ETIM 10.0   | EC002584    | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 |             |             |

