Foglio dati

FAD S5135 SL20 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Gli adattatori frontali FAD S5-135 con cavi preassemblati garantiscono una sicura migrazione dal vecchio S5-135 ad altri sistemi PLC o al sistema u-remote di Weidmüller.
• Il modulo S5-135 è alimentato da una alimentatore singolo

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	1986030000
Tipo	FAD S5135 SL20 R
GTIN (EAN)	4050118371123
CPZ	1 Pieza

Foglio dati

FAD S5135 SL20 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni	
ROHS	Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	23 mm	Profondità (pollici)	0.9055 inch
Posizione verticale	283 mm	Altezza (pollici)	11.1417 inch
Larghezza	20 mm	Larghezza (pollici)	0.7874 inch
Lunghezza	283 mm	Lunghezza (pollici)	11.1417 inch
Peso netto	140 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40...60 °C	Temperatura d'esercizio	-25...50 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati di collegamento

Collegamento (lato campo)	SL 5,08 mm

Dati per il collegamento

Collegamento (lato campo)	SL 5,08 mm

Specifiche tecniche

Tensione d'esercizio	250 V AC	Corrente max. per canale	6 A
Corrente nominale totale	32 A		

Coordinate di isolamento (EN50178)

Secondo	DIN EN 50178	Tensione nominale	< 250 V AC
Classe di sovratensione	II	Grado di lordura	2
Tensione di prova isolamento AC	1.2 kV		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

FAD S5135 SL20 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

