



Connettore a innesto RJ45 (senza l'uso di utensili)  
secondo IEC 60603-7-51.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Dispositivo gestione cavi alternativo, RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
N. d'ordine	<a href="#">1992920000</a>
Tipo	IE-PI-RJ45-FH-A-1.1
GTIN (EAN)	4050118377965
CPZ	30 Pieza

## IE-PI-RJ45-FH-A-1.1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N° certificato (cURus)	E471884

## Dimensioni e pesi

Peso netto	3.53 g
------------	--------

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...85 °C
Temperatura di posa		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

Cablaggio	EIA/TIA T568 A	Diametro isolamento, min.	0.85 mm
Diametro isolamento, max.	1.1 mm	Categoria	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Diametro di collegamento, rigido	0.41...0.51 mm	Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)	AWG 26...AWG 24
Diametro di collegamento, flessibile	0.46...0.61 mm	Sezione trasversale conduttore, flessibile AWG 27...AWG 24 (AWG)	AWG 26, Approval of the cable by Weidmüller necessary
Sezione trasversale conduttore, estremamente flessibile	0.51, Approval of the cable by Weidmüller necessary	Sezione trasversale conduttore, estremamente flessibile (AWG)	AWG 26, Approval of the cable by Weidmüller necessary
Nota, cavo di collegamento molto flessibile	Necessaria approvazione del cavo da parte di Weidmüller	Schermatura	Contatto dello schermo a 360°
Grado di protezione	IP20	Possibilità di ricollegamento	≤ 4 cicli (con la stessa sezione)

## Proprietà elettriche

Resistenza di contatto	≤ 20 mΩ	Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 1500 V AC/DC
Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V AC/DC	Corrente di carico a 50 °C	1 A
PoE / PoE+	secondo IEEE 802.3at		

## Standard generali

N° certificato (cURus)	E471884	Connettori a norma	IEC 60603-7-51
------------------------	---------	--------------------	----------------

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		