

**PAC-RX3i-UNIS-V0-4M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I cavi PAC preconfezionati stabiliscono un collegamento elettrico e logico del PLC con le interfacce PLC. Questi cavi sono composti dai seguenti elementi:

- Connettore del PLC del produttore.
- Cavo LIYY o LY YCY (schermato) a più poli con una sezione di 0,14 mm<sup>2</sup> o 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Connettore per cavo piatto, SUB-D o RSV, per il collegamento all'interfaccia. La continuità e l'isolamento dei cavi sono automaticamente testati per garantire la funzionalità per la quale sono stati progettati.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
|             |                                     |
| N. d'ordine | 2435780040                          |
| Tipo        | <a href="#">PAC-RX3i-UNIS-V0-4M</a> |
| GTIN (EAN)  | 4099986601086                       |
| CPZ         | 1 Pieza                             |

## PAC-RX3i-UNIS-V0-4M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|            |        |
|------------|--------|
| Peso netto | 1082 g |
|------------|--------|

## Dati generali

|                          |                                       |                      |                         |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Lunghezza del cavo       | 4 m                                   | Adatto a             | segnali analogici       |
| Materiale di base        | PVC                                   | Cavo                 | Cavo LiYCY              |
| Collegamento interfaccia | H0.25 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) | Numero di poli, min. | 36 poli                 |
| Diametro esterno         | 12,4 ± 1 mm                           | Interfaccia PLC      | GEFANUC IC694TBS032 36P |
| Sezione del conduttore   | 0.25 mm <sup>2</sup>                  |                      |                         |

## Dati elettrici

|                        |           |                           |                       |
|------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|
| Corrente totale, max.  | 0.125 A   | Prova alta tensione       | 1 KV/1s               |
| Resistenza             | ≤ 80 mΩ/m | Tensione d'esercizio      | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |
| Capacità (filo / fili) | 300 pF/m  | Capacità (filo / schermo) | 300 pF/m              |

## Dati di dimensionamento UL

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Corrente totale, max. | 0.125 A |
|-----------------------|---------|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |