


**HDC XX5E01 FOXXXXX-0800****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Compatto**

I moduli per bus a due poli ospitano inserti dati Megabit e Gigabit e consentono la trasmissione di due linee in un unico modulo. È estremamente versatile, adatto per cavi per installazioni ferroviarie, cavi industriali, applicazioni con catene portacavi, Profibus e connettori dati per l'assemblaggio sul campo.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
|                         |                                         |
| N. d'ordine             | 2003920800                              |
| Tipo                    | <a href="#">HDC XX5E01 FOXXXXX-0800</a> |
| GTIN (EAN)              | 4050118521733                           |
| CPZ                     | 1 Pieza                                 |
| Stato consegna          | Disdetto                                |
| Ultima data dell'ordine | 2025-09-30T00:00:00+02:00               |

## HDC XX5E01 FOXXXXX-0800

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|          |        |            |     |
|----------|--------|------------|-----|
| Diametro | 6.5 mm | Peso netto | 0 g |
|----------|--------|------------|-----|

## Temperature

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Valori limite di temperatura | -30 °C ... 90 °C |
|------------------------------|------------------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS                | Conforme con esenzione               |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c                                   |
| REACH SVHC                           | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                 | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

## Dati generali

|                          |              |                         |          |
|--------------------------|--------------|-------------------------|----------|
| Numero di poli           | 4            | Lunghezza del cavo      | 8 m      |
| Codifica                 | Codificato D | Superficie dei contatti | Au (oro) |
| Velocità di trasmissione | 100 MBit/s   | Resistenza d'isolamento | ≥ 108 Ω  |
| Categoria                | Cat. 5e      | Tensione nominale       | 250 V    |
| Corrente nominale        | 4 A          | Cicli di inserimento    | ≥ 100    |
| Tipo                     | Femmina      | Grado di lordura        | 2        |
| Versione lato opposto    | aperto       | Versione lato modulo    | Femmina  |

## Dati tecnici del cavo

|                        |                                |        |
|------------------------|--------------------------------|--------|
| Lunghezza del cavo     | 8 m                            |        |
| Colore della guaina    | verde                          |        |
| Schermato              | Sì                             |        |
| Alogeni                | No, esente da alogeni          |        |
| Isolamento             | PE                             |        |
| Materiale della guaina | PUR                            |        |
| Codifica a colori      | bianco, giallo, blu, arancione |        |
| Diametro esterno       | Diametro                       | 6.5 mm |
|                        | Segni                          | ±      |
|                        | Tolleranza                     | 0.2    |
| Diametro esterno       | 6.5 mm ± 0.2                   |        |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |             |             |