

HDC XX6A01 MMSRJ45-0050

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Compatto**

Il nuovo modulo per bus a due poli è estremamente compatto e può ospitare sia inserti per dati a megabit e che a gigabit. Permette il collegamento di 2 cavi Gigabit Cat 6A (10 gigabit) in un solo modulo.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| N. d'ordine | 2451090050 |
| Tipo | HDC XX6A01 MMSRJ45-0050 |
| GTIN (EAN) | 4050118521375 |
| CPZ | 1 Pieza |

HDC XX6A01 MMSRJ45-0050

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | |
|------------|---------|
| Peso netto | 66.88 g |
|------------|---------|

Temperature

| | |
|------------------------------|------------------|
| Valori limite di temperatura | -40 °C ... 90 °C |
|------------------------------|------------------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

Dati generali

| | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| Numero di poli | 8 | Lunghezza del cavo | 0.5 m |
| Codifica | Codificato X | Superficie dei contatti | Au (oro) |
| Velocità di trasmissione | 10 Gbps, 10 Gbit/s | Resistenza d'isolamento | ≥ 108 Ω |
| Categoria | Cat. 6A | Tensione nominale | 50 V |
| Corrente nominale | 0.5 A | Cicli di inserimento | \u2226 100 |
| Tipo | Maschio | Grado di lordura | 2 |
| Versione lato opposto | Maschio, diritto, RJ45 | Versione lato modulo | Maschio |

Dati tecnici del cavo

| | | |
|------------------------|--|--------------------|
| Lunghezza del cavo | 0.5 m | |
| Colore della guaina | blu | |
| Schermato | Sì | |
| Alogenici | No | |
| Isolamento | schiumato | |
| Materiale della guaina | Radox EM 104 | |
| Codifica a colori | bianco / arancione, arancione, bianco / verde, verde, bianco / marrone, marrone, bianco / blu, blu | |
| Diametro esterno | Diametro Segni Tolleranza | 8.1 mm ± 0.5 |
| Diametro esterno | 8.1 mm ± 0.5 | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 | | |