

**VGM40-MS68 EMC 20-32SET****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La sempre maggiore sensibilità dei componenti elettronici e le sempre maggiori frequenze di interferenza elettromagnetica richiedono l'impiego di pressacavi in grado di giocare un ruolo importante nel concetto di schermatura di un sistema. I pressacavi EMC di questo tipo sono adatti alla schermatura di frequenze di disturbo con un collegamento di schermatura a 360°. Una guarnizione di arresto consente di contare su una maggiore tenuta e resistenza allo sforzo dei cavi e inoltre il pressacavi soddisfa i requisiti meccanici della norma EN 62444. Grazie al progetto brevettato è possibile contare su un montaggio molto rapido e semplice.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	VG MS (pressacavo standard in ottone)
N. d'ordine	<a href="#">2457660000</a>
Tipo	VGM40-MS68 EMC 20-32SET
GTIN (EAN)	4050118472752
CPZ	1 Pieza

## VGM40-MS68 EMC 20-32SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Peso netto	232 g
------------	-------

## Temperature

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 130 °C
------------------------------	-------------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## Dati generali

Colori	argento	Materiale di base	ottone, nichelato
Esente da alogeni	true	Grado di protezione	IP68 - 15 bar

## Dati generali

tipo di guarnizione	Anello di tenuta	Colori	argento
Diametro del cavo, max.	32 mm	Diametro del cavo, min.	20 mm
Pressacavo	M 40, EMV	Materiale di base	ottone, nichelato

## Dati Generali

Diametro cavo, esterno, max.	32 mm	Diametro cavo, esterno, min.	20 mm
O-ring	NBR	Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP68
Campo delle temperature di impiego, max.	130 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Alogeni	esente da alogeni	Norme	EN 45545-2:2013
Apertura della chiave	45 mm	Grado di protezione	IP68 - 15 bar
Pressacavo	M 40, EMV	Materiale di base	ottone, nichelato
Filettatura (esterna)	M 40	Lunghezza filettatura	7 mm

## Nota importante

Informazioni sul prodotto	A seconda del funzionamento desiderato, le tensioni generate internamente possono sovrapporre la tensione di lavoro e contenere picchi corrispondenti. È indispensabile garantire che tali tensioni di picco non superino la tensione nominale. Per applicazioni al di fuori di queste specifiche, non esitate a contattarci.
---------------------------	---

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		