

**PAC-S300-SL46-AJ0-3M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Con l'aumentare della complessità degli impianti, l'obsolescenza di alcuni PLC e la crescita senza sosta della domanda di segnali I/O, è necessario sostituire i dispositivi di controllo esistenti in molte installazioni o impianti con dei nuovi dispositivi, senza modificare il cablaggio di campo esistente. Con l'aiuto degli adattatori, dei cavi preconfezionati e delle interfacce Weidmüller, il problema di sostituire un sistema PLC con un'altro può essere risolto velocemente e in sicurezza: l'utente può mantenere il cablaggio di campo esistente, testare il nuovo sistema e ridurre il fermo degli impianti al minimo indispensabile.

**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	2045970030
Tipo	<a href="#">PAC-S300-SL46-AJ0-3M</a>
GTIN (EAN)	4099986595507
CPZ	1 Pieza

**PAC-S300-SL46-AJ0-3M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Peso netto	580 g
------------	-------

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-10...60 °C	Temperatura d'esercizio	-10...50 °C
------------------------------	-------------	-------------------------	-------------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
-----------------------	------------------------

Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
--------------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d
------	--------------------------------------

**Dati generali**

Lunghezza del cavo	3 m
--------------------	-----

Materiale di base	PVC
-------------------	-----

Collegamento interfaccia	BLC 5.08/14/180+2xBLC 5.08/16/180
--------------------------	--------------------------------------

Diametro esterno	10,15 ± 1 mm
------------------	--------------

Sezione del conduttore	0.25 mm <sup>2</sup>
------------------------	----------------------

Adatto a	segnali analogici
----------	-------------------

Cavo	Cavo LiYCY
------	------------

Numero di poli, min.	25 poli
----------------------	---------

Interfaccia PLC	SIEMENS S7300 6ES7921-3AH00-1AA0 2OP
-----------------	--

**Dati elettrici**

Corrente totale, max.	3 A
-----------------------	-----

Intensità della corrente consentita per percorso, max.	1 A	Prova alta tensione	1 KV/1s
--	-----	---------------------	---------

Resistenza	≤ 80 mΩ/m
------------	-----------

Capacità filo / schermatura	300 pF/m	Capacità filo / fili	300 pF/m
-----------------------------	----------	----------------------	----------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000237
----------	----------

ETIM 10.0	EC000237
-----------	----------

ECLASS 15.0	27-24-22-20
-------------	-------------