# Foglio dati

## SAIL-M12GM12W-T-1.5H

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



I dispositivi periferici dovrebbero essere alimentati con maggiore potenza.Con il nuovo connettore ad innesto M12 di Weidmüller, è possibile fornire oltre 250 V e 2 A senza problemi.I connettori a innesto M12 compatti codificati A-, K-, L-, S e T sono progettati per la trasmissione di massimo 630 V DC o 60 V DC e 12 A.

### Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| Versione | Cavo di alimentazione, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 4, 1.5 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No |
| N. d'ordine | 2050910150 |
| Tipo | SAIL-M12GM12W-T-1.5H |
| GTIN (EAN) | 4050118442403 |
| CPZ | 1 Pieza |

# Foglio dati

## SAIL-M12GM12W-T-1.5H

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

### Omologazioni

| | |
|---|---|
| Omologazioni | |
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° Certificato (cULus) | E310075 |

### Dimensioni e pesi

| | |
|---|---|
| Peso netto | 100 g |

### Conformità ambientale del prodotto

| | |
|---|---|
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |

### Dati tecnici del cavo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lunghezza del cavo | 1.5 m | Colore della guaina | nero |
| Idoneità all'installazione con catene portacavi | Sì | Sezione del conduttore | 2.5 mm² |
| Schermato | No | Alogeni | No |
| Isolamento | PP | accelerazione | 5 m/s² |
| Raggio di curvatura min., mobile | 7,5 x diametro cavo | Raggio di curvatura min., fisso | 4 x diametro cavo |
| cicli di piegatura | 10 Mio | Velocità | 5 m/s |
| Materiale della guaina | PUR | Lunghezza del cavo configurabile | No |
| Guaina secondo UL AWM Style | 20234 (80 °C / 1000 V) | Irradiazione con legami trasversali | No |
| Resistenza alle scintille di saldatura | No | Codifica a colori | Nero, blu, bianco, marrone |
| Campo delle temperature, posa fissa | -50...90 °C | Resistente alle perle di saldatura | No |
| Campo delle temperature, posa mobile | -40...90 °C | Numero di poli | 4 |
| Diametro esterno | 11 mm ± 0.4 mm | | |

### Dati tecnici generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Codifica | T-coded | Filettatura del collegamento | M12 / M12 |
| Superficie dei contatti | dorata | Versione | maschio, diritto - femmina, angolato |
| Materiale base della custodia | PUR | Resistenza d'isolamento | 108 Ω |
| Tensione nominale | 63 V | Corrente nominale | 12 A |
| Apertura della chiave | 13 mm | Grado di protezione | IP67, se avvitato |
| Cicli di inserimento | ≥ 100 | Grado di lordura | 3 |
| Campo di temperatura custodia | -40 ... +85 ° C | Coppia di serraggio | M12: 1.0 Nm |

### Norme

| | |
|---|---|
| Connettori a norma | IEC 61076-2-111 |

### Proprietà elettriche

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resistenza d'isolamento | 108 Ω | Tensione nominale | 63 V |

# Foglio dati

## SAIL-M12GM12W-T-1.5H

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

### Standard generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Connettori a norma | IEC 61076-2-111 | N° Certificato (cULus) | E310075 |

### Connettore maschio dx

| | |
|---|---|
| Spina di collegamento a destra | M12, Codificato T, IP67, Contatto femmina, Angolato a 90°, Plastica, non schermate |

### Connettore maschio sx

| | |
|---|---|
| Spina di collegamento a sinistra | M12, Codificato T, IP67, Contatto maschio, Diritto, Plastica, non schermate |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001855 | ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 | | |

# Foglio dati


## SAIL-M12GM12W-T-1.5H

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

# Disegni


### Disegno quotato




### Disegno quotato




### Schema dei poli




### Schema dei poli




### Schema elettrico




### L'utensile ideale: Screwty ® con funzione di coppia

