

VGM40L-MS68 EMC 20-32BG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Illustrazione del prodotto**

La sempre maggiore sensibilità dei componenti elettronici e le sempre maggiori frequenze di interferenza elettromagnetica richiedono l'impiego di pressacavi in grado di giocare un ruolo importante nel concetto di schermatura di un sistema. I pressacavi EMC di questo tipo sono adatti alla schermatura di frequenze di disturbo con un collegamento di schermatura a 360°. Una guarnizione di arresto consente di contare su una maggiore tenuta e resistenza allo sforzo dei cavi e inoltre il pressacavi soddisfa i requisiti meccanici della norma EN 62444. Grazie al progetto brevettato è possibile contare su un montaggio molto rapido e semplice.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, Ottone
N. d'ordine	2498330000
Tipo	VGM40L-MS68 EMC 20-32BG
GTIN (EAN)	4050118511505
CPZ	10 Pieza

VGM40L-MS68 EMC 20-32BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	107 mm	Altezza (pollici)	4.2 126 inch
Peso netto	188 g		

Temperature

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 130 °C
------------------------------	-------------------

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati Generali

Diametro cavo, esterno, max.	32 mm	Diametro cavo, esterno, min.	20 mm
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP68	Classe d'infiammabilità UL 94	None
Campo delle temperature di impiego, max.	130 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Alogeni	esente da alogeni	Norme	EN 45545-2:2013
Apertura della chiave 1	45 mm	Apertura della chiave	45 mm
Grado di protezione	IP68 - 15 bar	Pressacavo	M 40
Materiale di base	Ottone	Filettatura (esterna)	M 40
Lunghezza filettatura	8 mm		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		