

IE-C6FS8LG0200A44A40-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

La tecnologia di collegamento Industrial Ethernet di Weidmüller offre la soluzione ottimale per l'infrastruttura della vostra macchina, sistema o fabbrica. Tutta la tecnologia di collegamento disponibile da un'unica fonte.

Vantaggi:

- connettori normalizzati IEC nelle varianti 1, 4, 5, 6 e 14
- Cat. 6 fino aA conSTEADYTEC® tecnologia
- Cavi preconfezionati e cavi venduti a metraggio
- Cavi in rame e in fibra ottica
- in IP20 e IP67
- tutti i relativi collegamenti industriali: RJ45, M12, SC, ...
- Ampia gamma di accessori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavi di sistema, RJ45 IP67 PushPull V04 plastica, RJ45 IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 20 m
N. d'ordine	2526730200
Tipo	IE-C6FS8LG0200A44A40-X
GTIN (EAN)	4050118593198
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Lunghezza	20 m	Lunghezza (pollici)	787.4016 inch
Peso netto	759 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio
Temperatura di posa	

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Proprietà elettriche cavo

Categoria	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
-----------	--

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

Colori	verde	Alogeni	Esente da alogeni a norma IEC 60754-2
Raggio di curvatura min, ripetuto	50 mm	Raggio di curvatura min., una sola volta	25 mm
Resistenza alla fiamma	in accordance with IEC 60332-1		

Struttura del cavo

Colore della guaina	Verde (RAL 6018)	Sezione	4*AWG 2/27 - 4*2*0,1 mm ²
Schermatura	S/FTP	quantità di fili	8
Diametro isolamento	1.04 mm	Isolamento	PE
Diametro guaina, max.	5.9 mm	Materiale rivestimento	LSZH
Disposizione dei fili	coppia ritorta		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

Disegni

