

SAISGI-M-4D-5/9.7-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connettore maschio M12 in IP 67, disponibile con collegamento a vite o a molla autobloccante

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore collegabile al campo, M12
N. d'ordine	2544780000
Tipo	SAISGI-M-4D-5/9.7-M12
GTIN (EAN)	4050118554762
CPZ	1 Pieza

SAISGI-M-4D-5/9.7-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Diametro	16.8 mm	Peso netto	25.9 g
----------	---------	------------	--------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	4	Codifica	Codificato D
Superficie dei contatti	dorata	LED	No
Tipo di collegamento	Collegamento a perforazione d'isolante (IDC)	Materiale base della custodia	rivestito in zinco pressofuso nichelato
Resistenza d'isolamento	100 MΩ	Diametro del cavo, max.	9.7 mm
Diametro del cavo, min.	5 mm	Categoria	Cat. 5
Sezione di collegamento cavo, max.	0.34 mm²	Sezione di collegamento cavo, min.	0.14 mm²
Tensione nominale	60 V	Corrente nominale	1 A
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	≥ 100
Grado di lordura	2	Genere di contatto	Maschio
Collegamento schermato	Sì	Materiale anello filettato	Pressofusione di zinco
Campo di temperatura custodia	-40 ... +85 °C		

Dati generali

Numero di poli	4	Collegamento 1	M12
Collegamento 2	IDC	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Materiale base della custodia	rivestito in zinco pressofusso nichelato	Diametro isolamento, min.	0.85 mm
Diametro isolamento, max.	1.6 mm	Categoria	Cat. 5
Filettatura del collegamento	M12	Superficie dei contatti	dorata
Diametro di collegamento cavi, rigido, min.	0.51 mm	Diametro di collegamento cavi, rigido, max.	0.64 mm
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG)	AWG 24/1	Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG)	AWG 22/1
Diametro di collegamento cavi, flessibile, 0.48 mm min.		Diametro di collegamento cavi, flessibile, 0.76 mm max.	
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.14 mm² min.		Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.36 mm² max.	
Sezione di collegamento cavo, rigido, 0.21 mm² min.		Sezione di collegamento cavo, rigido, 0.32 mm² max.	
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AWG 26/7 min. (AWG)		Sezione di collegamento cavo, flessibile, AWG 22/7 max. (AWG)	
Diametro guaina, min.	5 mm	Diametro guaina, max.	9.7 mm
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	≥ 100

SAISGI-M-4D-5/9.7-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Norme**

Connettori a norma	IEC 61076-2-101	Protezione antincendio in vagoni	DIN EN 45545-2
Resistente a urti e vibrazioni secondo	DIN EN 50155		

Proprietà elettriche

Resistenza d'isolamento	100 MΩ	Tensione nominale	60 V
-------------------------	--------	-------------------	------

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-2-101
--------------------	-----------------


Classificazioni

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

SAISGI-M-4D-5/9.7-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings**Disegno quotato****Assegnazione di PIN****M12 plug**