

PAC-D37M-F-HF-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2426000010
Tipo	PAC-D37M-F-HF-1M
GTIN (EAN)	4032248273966
CPZ	1 Pieza

PAC-D37M-F-HF-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 527.82 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -10...60 °C Temperatura d'esercizio -10...50

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione

Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

Dati generali

Lunghezza del cavo 1 m

Collegamento interfaccia SUB-D MALE 37P

Interfaccia PLC H0.25/10 (FERRULES
0.25mm²)

Adatto a segnali analogici

Numero di poli, min. 37 poli

Sezione del conduttore 0.25 mm²

Dati elettrici

Corrente totale, max. 3 A

Intensità della corrente consentita per
percorso, max. 1 A

Tensione nominale ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac

Resistenza ≤ 80 mΩ/m

Tensione d'esercizio ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC

Capacità filo / fili 300 pF/m

Capacità filo / schermatura 300 pF/m

Classificazioni

ETIM 8.0 EC000237

ETIM 9.0 EC000237

ETIM 10.0 EC000237

ECLASS 14.0 27-24-22-20

ECLASS 15.0 27-24-22-20