

WQB 7 WTL 6/4 FF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto





La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, arancione, 41 A, Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 11.10, Isolato: Sì, Larghezza: 73.7 mm	
N. d'ordine	<u>2550770000</u>	
Tipo	WQB 7 WTL 6/4 FF	
GTIN (EAN)	4050118560633	
CPZ	10 Pieza	



WQB 7 WTL 6/4 FF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi	Comornic		
Dimensioni e pesi			
Profondità	5 mm	Profondità (pollici)	0.1968 inch
Posizione verticale	29.32 mm	Altezza (pollici)	1.1543 inch
Larghezza	73.7 mm	Larghezza (pollici)	2.9016 inch
Peso netto	15.4 g		
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Conformità ambientale del	prodotto		
0			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,	I Wt%	
Aaltri dati tecnici			
Tino di fioneggio	an consistate	lateurioni di maneta e eia	Monto arris dirett
Tipo di fissaggio Esecuzione a prova di esplosione	se avvitato No	Istruzioni di montaggio Tipo di montaggio	Montaggio diretto se avvitato
Esecuzione a prova di espiosione	INO	Tipo di montaggio	se avvitato
Dati caratteristici del sisten	na		
Versione	Collegamento trasversale		
Dati dei materiali			
Materiale di base	Monsiel	Colori	auam ai am a
iviateriale di base	Wemid	Colori	arancione
Dati dimensionamento			
Corrente nominale	41 A		
Dimensioni			
Passo in mm (P)	11.10 mm		
Generale			
Numero di poli	7	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
	/	istruzioni di montaggio	ivioritaggio diretto
Classificazioni			<u> </u>
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Data di creazione 12.11.2025 11:09:03 MEZ

Versione catalogo / Disegni