


ESG 9/26 SCM-I MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ESG è il marcitore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | ESG, Siglatura di apparecchi x 26 mm, PA 66, Colori: su richiesta cliente, innestabile |
| N. d'ordine | 2558320000 |
| Tipo | ESG 9/26 SCM-I MC SDR |
| GTIN (EAN) | 4050118569032 |
| CPZ | 16 Pieza |

ESG 9/26 SCM-I MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità | 1.2 mm | Profondità (pollici) | 0.0472 inch |
| Posizione verticale | 9 mm | Altezza (pollici) | 0.3543 inch |
| Larghezza | 26 mm | Larghezza (pollici) | 1.0236 inch |
| Peso netto | 0.94 g | | |

Temperature

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Campo delle temperature di impiego | -40...100 °C |
|------------------------------------|--------------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------|--|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |
| Impronta carbonica di prodotto | Dalla culla al cancello 0.009 kg CO2 eq. |

Dati generali

| | |
|--|---|
| Versione | innestabile |
| Larghezza | 26 mm |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C |
| Colori | su richiesta cliente |
| Alogenici | No |
| Materiale di base | PA 66 |
| Caratteri stampati | Richiede file M-Print PRO |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio | Forma di fornitura MultiCard |
| stampante compatibile | PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2 |
| Numero di marcatori per combinazione | 1 MultiCard = Device markers |
| Campo delle temperature di impiego | -40...100 °C |
| Applicazione / Produttore | Weidmüller, Zoccolo portarelè SCM-I |

Marcatori per apparecchi

| | |
|-----------|----|
| Alogenici | No |
|-----------|----|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

ESG 9/26 SCM-I MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com

