

**PAC-M340-UNIS-V1-1M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

I cavi PAC preconfezionati stabiliscono un collegamento elettrico e logico del PLC con le interfacce PLC. Questi cavi sono composti dai seguenti elementi:

- Connettore del PLC del produttore.
- Cavo LIYY o LY YCY (schermato) a più poli con una sezione di 0,14 mm<sup>2</sup> o 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Connettore per cavo piatto, SUB-D o RSV, per il collegamento all'interfaccia. La continuità e l'isolamento dei cavi sono automaticamente testati per garantire la funzionalità per la quale sono stati progettati.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
|             |                                      |
| N. d'ordine | 2426760015                           |
| Tipo        | <a href="#">PAC-M340-UNIS-V1-1M5</a> |
| GTIN (EAN)  | 4099986600737                        |
| CPZ         | 1 Pieza                              |

## PAC-M340-UNIS-V1-1M5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|            |       |
|------------|-------|
| Peso netto | 426 g |
|------------|-------|

## Dati generali

|                          |                                       |                      |                            |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Lunghezza del cavo       | 1.5 m                                 | Adatto a             | segnali analogici          |
| Materiale di base        | PVC                                   | Cavo                 | Cavo LiYCY                 |
| Collegamento interfaccia | H0.25 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) | Numero di poli, min. | 28 poli                    |
| Diametro esterno         | 11,9 ± 1 mm                           | Interfaccia PLC      | SCHNEIDER BMX FTB 2820 28P |
| Sezione del conduttore   | 0.25 mm <sup>2</sup>                  |                      |                            |

## Dati elettrici

|                        |           |                           |                     |
|------------------------|-----------|---------------------------|---------------------|
| Corrente totale, max.  | 0.125 A   | Prova alta tensione       | 1 KV/1s             |
| Resistenza             | ≤ 80 mΩ/m | Tensione d'esercizio      | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Capacità (filo / fili) | 300 pF/m  | Capacità (filo / schermo) | 300 pF/m            |

## Dati di dimensionamento UL

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Corrente totale, max. | 0.125 A |
|-----------------------|---------|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |