

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Inserto pinza crimpatrice, 10mm², Crimpatura ovale
N. d'ordine	<u>2577940000</u>
Tipo	ES EPG 60 ISO 10
GTIN (EAN)	4050118590647
CPZ	1 Pieza

1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

	-		
Dimer	ารเก	nı e	nesi

Profondità	22 mm	Profondità (pollici)	0.8661 inch
Posizione verticale	42 mm	Altezza (pollici)	1.6535 inch
Larghezza	42 mm	Larghezza (pollici)	1.6535 inch
Peso netto	25 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati utensile dI crimpatura

Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura ovale	
Sezione capicorda	nominale	10 mm ²

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Connettore isolato	Sezione del conduttore max. AWG	8
Sezione del conduttore min. AWG	8	Area di crimpatura , max.	10 mm²

Inserti a crimpare

Larghezza di crimpatura	7 mm	Sezione trasversale a crimpare in rame 10
Larghezza di crimpatura in mm	7	5. E

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Versione catalogo / Disegni



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Capicorda a crimpare



Connettore per cavi isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico, eccetto connettori di testa

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQI-M10/-10	Versione
N. d'ordine	<u>1492470000</u>	Spine piatte, Giunto isolato, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118302233	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQI-M10/-16	Versione
N. d'ordine	<u>1492510000</u>	Spine piatte, Giunto isolato, 16 mm², 16 mm² - 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118302288	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQI-M5/-10	Versione
N. d'ordine	<u>1492430000</u>	Spine piatte, Giunto isolato, 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118302349	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQI-M6/-10	Versione
N. d'ordine	1492440000	Spine piatte, Giunto isolato, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118302356	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQI-M8/-10	Versione
N. d'ordine	1492450000	Spine piatte, Giunto isolato, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118302226	
CPZ	50 ST	

Capicorda a forchetta



Connettore per cavi a forcella isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQIG-M5/-10	Versione
N. d'ordine	<u>1491330000</u>	Spine piatte, Giunto isolato, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118301335	
CPZ	50 ST	

Data di creazione 15.11.2025 06:15:24 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

 Tipo
 KQIG-M6/-10
 Versione

 N. d'ordine
 1491340000
 Spine piatte,Giunto isolato,10 mm²,10 mm² - 10 mm²

 GTIN (EAN)
 4050118301304

 CPZ
 50 ST

Capicorda a puntale



Connettore per cavi a spina isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

- 5		Р		
Tipo	KSI/-10	Versione		
N. d'ordine	<u>1491430000</u>	Spine piatte, Giunto isolato, 10 mm², 10 mm²		
GTIN (EAN)	4050118301403			
CPZ	50 ST			

Versione catalogo / Disegni 4