


ES EPG 60 ISO 10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Inserto pinza crimpatrice, 10mm ² , Crimpatura ovale
N. d'ordine	2577940000
Tipo	ES EPG 60 ISO 10
GTIN (EAN)	4050118590647
CPZ	1 Pieza

ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Dimensioni e pesi

Profondità	22 mm
Posizione verticale	42 mm
Larghezza	42 mm
Peso netto	25 g

Profondità (pollici)	0.8661 inch
Altezza (pollici)	1.6535 inch
Larghezza (pollici)	1.6535 inch

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati utensile di crimpatura

Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura ovale
Sezione capicorda	nominale

10 mm²

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Connettore isolato	Sezione del conduttore max. AWG	8
Sezione del conduttore min. AWG	8	Area di crimpatura , max.	10 mm ²

Inserti a crimpire

Larghezza di crimpatura	7 mm	Sezione trasversale a crimpire in rame	10
Larghezza di crimpatura in mm	7		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Accessori

Capicorda a crimpare



Connettore per cavi isolati in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico, eccetto connettori di testa

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQI-M10/-10	Versione
N. d'ordine	1492470000	Spine piatte,Giunto isolato,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302233	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQI-M10/-16	Versione
N. d'ordine	1492510000	Spine piatte,Giunto isolato,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302288	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQI-M5/-10	Versione
N. d'ordine	1492430000	Spine piatte,Giunto isolato,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302349	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQI-M6/-10	Versione
N. d'ordine	1492440000	Spine piatte,Giunto isolato,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302356	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQI-M8/-10	Versione
N. d'ordine	1492450000	Spine piatte,Giunto isolato,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302226	
CPZ	50 ST	

Capicorda a forchetta



Connettore per cavi a forcella isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQIG-M5/-10	Versione
N. d'ordine	1491330000	Spine piatte,Giunto isolato,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301335	
CPZ	50 ST	

ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KQIG-M6/-10	Versione
N. d'ordine	1491340000	Spine piatte,Giunto isolato,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301304	
CPZ	50 ST	

Capicorda a puntale



Connettore per cavi a spina isolato in PVC o PC/PA
• Versioni reperibili in commercio
• Non saldato
• Con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KSI/-10	Versione
N. d'ordine	1491430000	Spine piatte,Giunto isolato,10 mm ² ,10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301403	
CPZ	50 ST	