



Una coppia di serraggio precisa è un fattore imprenscindibile per lavorare in modo accurato ed efficiente e per garantire un'elevata precisione di ripetibilità.

La sfida perfetta per il nuovo cacciavite dinamometrico offerto da Weidmüller, con impugnature ergonomiche e un sistema di lame intercambiabili unico nel suo genere.

- Struttura compatta e particolarmente leggera
- La regolazione della coppia di serraggio avviene mediante un attrezzo speciale (in dotazione); è escluso il rischio di regolazione indesiderata
- Dimensioni delle impugnature ergonomiche, adattate al campo della coppia di serraggio
- Utensili collaudati e contrassegnati con un numero d'identificazione, controlli di qualità completi con certificazione e riferimenti prodotto
- Un clic ben udibile segnala il raggiungimento della coppia di serraggio; non sono richiesti inutili azionamenti
- Lame intercambiabili in acciaio di alta qualità resistente all'usura
- Tutti gli utensili soddisfano i requisiti di precisione delle norme: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Precisione di sgancio +/- 6% del valore di scala impostato

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|----------------------------|
| Versione | Screwdriver insert |
| N. d'ordine | 2433220000 |
| Tipo | WB IK SL PH2 |
| GTIN (EAN) | 4050118443691 |
| CPZ | 1 Pieza |

Dati tecniciwww.weidmueller.com**Dimensioni e pesi**

| | |
|---------------------|--------|
| Profondità | 7 mm |
| Posizione verticale | 75 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Peso netto | 11.7 g |

| | |
|----------------------|-------------|
| Profondità (pollici) | 0.2756 inch |
| Altezza (pollici) | 2.9527 inch |
| Larghezza (pollici) | 0.2756 inch |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati tecnici

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione articolo | Lama di ricambio isolata VDE per viti con testa a croce, forma PH, grandezza 2 |
|----------------------|---|

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Larghezza della lama (B) | 2 mm |
| Forma | Philips |
| Lunghezza della lama | 25 mm |
| Regolazione coppia di serraggio, max. | 5.5 Nm |

| | |
|---------------------------|------|
| Spessore della lama (A) | 2 mm |
| Grandezza | 2 |
| Dimensione lama (a croce) | 2 |

Classificazioni

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003864 |
| ETIM 10.0 | EC003864 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-42-03 |

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 9.0 | EC003864 |
| ECLASS 14.0 | 21-04-42-03 |