CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Convertitori di corrente per il retrofit delle funzioni:

- Particolarmente adatto per l'uso in luoghi difficili da raggiungere
- Nessun taglio dei conduttori primari necessario
- Sviluppo del convertitore di corrente senza ulteriori utensili

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Corrente primaria: 1500 A, Corrente secondaria max.: 5 A, Carico: 7.5 VA, Classe di precisione: 0,5, Convertitore di corrente con nucleo apribile	
N. d'ordine	<u>2438480000</u>	
Tipo	CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5	
GTIN (EAN)	4050118450842	
CPZ	1 Pieza	
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.	
Disponibile fino a	2025-04-08T00:00:00+02:00	
Costruttore	MBS AG	

Versione catalogo / Disegni



CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
D (111)	F.0	D (153 / 115 3)	0.0005	
Profondità	58 mm	Profondità (pollici)	2.2835 inch	
Posizione verticale	198 mm	Altezza (pollici)	7.7953 inch	
Larghezza	155 mm	Larghezza (pollici)	6.1024 inch	
Peso netto	998 g		,	
Temperature			<u> </u>	
emperatura di magazzinaggio	-25 °C40 °C	Temperatura d'esercizio	-5 °C40 °C	
Conformità ambientale del	prodotto			
Stato conformità RoHS	Conforme			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Attributi elettrici				
Classe di precisione	0,5	Corrente secondaria	05 A	
arico	7.5 VA	Corrente primaria	1500 A	
Caratteristiche tecniche				
trada di prataziona	IP20	Classe di isolamento	E	
Grado di protezione Corrente termica permanente di	1,0 x Inominale, 60 x		50 Hz	
imensionamento Itermico	Inominale per 1 secondo	Frequenza nominale	50 HZ	
Dimensioni dei conduttori i	n tensione			
Tipo di cavo	Solo conduttore isolato	Conduttore tondo	80.00 mm	
Guida di supporto	80 x 120 mm	Luogo di installazione	Uso interno	
Coordinazione di isolament	0			
Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC	Classe di precisione	0,5	
Januara	61869-2: 2012	Classe al prodicione		
Classificazioni				
-TIN 4 C C	F0000040	ETIM 7.0	50000040	
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048	
TIM 10.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048	
TIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-21-09-02 27-21-09-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-21-09-02 27-21-09-02	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0				
_ULMOO 10.U	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-0	

Versione catalogo / Disegni

CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Dimensional drawing





