HDC XX5E01 FMSM12D-0030



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Compatto

Il nuovo modulo per bus a due poli è estremamente compatto e può ospitare sia inserti per dati a megabit e che a gigabit. Permette il collegamento di 2 cavi Gigabit Cat 6A (10 gigabit) in un solo modulo.

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2451120030
Tipo	HDC XX5E01 FMSM12D-0030
GTIN (EAN)	4050118778557
CPZ	1 Pieza



HDC XX5E01 FMSM12D-0030



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omo		

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Peso netto	45 g		

Temperature

Valori limite di temperatura	-30 undefined 90	
	undefined	

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Dati generali

Numero di poli	4	Lunghezza del cavo	0.3 m
Codifica	Codificato D	Superficie dei contatti	Au (oro)
Velocità di trasmissione	100 MBit/s	Resistenza d'isolamento	≥ 108 Ω
Categoria	Cat. 5e	Tensione nominale	250 V
Corrente nominale	4 A	Cicli di inserimento	≥ 100
Tipo	Femmina	Grado di lordura	2
Versione lato opposto	Maschio, diritto, M12D	Versione lato modulo	Femmina

Dati tecnici del cavo

Lunghezza del cavo	0.3 m	Colore della guaina	verde
Schermato	Sì	Alogeni	No, esente da alogeni
Isolamento	PE	Materiale della guaina	PUR

Classificazioni

EC002599	ETIM 7.0	EC002599
EC002599	ETIM 9.0	EC002599
EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-07
27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-07
27-06-03-07	ECLASS 12.0	27-06-03-07
27-06-03-07	ECLASS 14.0	27-06-03-07
27-06-03-07		
	EC002599 EC002599 27-06-03-08 27-06-03-07 27-06-03-07	EC002599 ETIM 9.0 EC002599 ECLASS 9.0 27-06-03-08 ECLASS 10.0 27-06-03-07 ECLASS 12.0 27-06-03-07 ECLASS 14.0

Versione catalogo / Disegni



HDC XX5E01 FMSM12D-0030



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

M12	M12
yellow	1
white	2
orange	3
blue	<u>ی</u>