



La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, nero, 41 A, Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 11.00, Isolato: Sì, Larghezza: 28 mm
N. d'ordine	2615230000
Tipo	SRQB 4/3
GTIN (EAN)	4050118653656
CPZ	50 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	3.5 mm	Profondità (pollici)	0.1378 inch
Posizione verticale	28.4 mm	Altezza (pollici)	1.1181 inch
Larghezza	28 mm	Larghezza (pollici)	1.1024 inch
Peso netto	4.72 g		

Temperature

Temperatura di magazzino -25 °C...55 °C Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Tipo di fissaggio se avvitato Esecuzione a prova di esplosione No
Tipo di montaggio se avvitato

Dati caratteristici del sistema

Versione Collegamento trasversale

Dati dei materiali

Materiale di base PA Colori nero
Classe d'infiammabilità UL 94 V-2

Dati dimensionamento

Tensione nominale 400 V Corrente nominale 41 A

Dimensioni

Passo in mm (P) 11.00 mm

Generale

Numero di poli 3

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		