


**Illustrazione del prodotto**

La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero di poli: 4, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 22.1 mm |
| N. d'ordine | <a href="#">2460800000</a>                                                                                                             |
| Tipo        | ZQV 4N/4 RD                                                                                                                            |
| GTIN (EAN)  | 4050118476224                                                                                                                          |
| CPZ         | 60 Pieza                                                                                                                               |

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

|                     |          |                      |             |
|---------------------|----------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 27.95 mm | Profondità (pollici) | 1.1004 inch |
| Posizione verticale | 2.8 mm   | Altezza (pollici)    | 0.1102 inch |
| Larghezza           | 22.1 mm  | Larghezza (pollici)  | 0.8701 inch |
| Peso netto          | 2.86 g   |                      |             |

## Temperature

|                                        |                 |                                        |               |
|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------|
| Temperatura di magazzino               | -25 °C...55 °C  | Temperatura ambiente                   | -5 °C...40 °C |
| Temperatura d'esercizio                | -60 °C...130 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -60 °C        |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 130 °C          |                                        |               |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Altri dati tecnici

|                   |           |                                  |    |
|-------------------|-----------|----------------------------------|----|
| Tipo di fissaggio | innestato | Esecuzione a prova di esplosione | Sì |
|-------------------|-----------|----------------------------------|----|

## Dati dei materiali

|                               |       |        |       |
|-------------------------------|-------|--------|-------|
| Materiale di base             | Wemid | Colori | rosso |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0   |        |       |

## Dati dimensionamento

|                   |       |                   |      |
|-------------------|-------|-------------------|------|
| Tensione nominale | 400 V | Corrente nominale | 32 A |
|-------------------|-------|-------------------|------|

## Dimensioni

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Passo in mm (P) | 6.10 mm |
|-----------------|---------|

## Generale

|                |   |
|----------------|---|
| Numero di poli | 4 |
|----------------|---|

## Nota importante

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni sul prodotto | Per motivi di stabilità e temperatura, è possibile rompere unicamente il 60% degli elementi di contatto. L'utilizzo di collegamenti trasversali riduce la tensione di dimensionamento a 400 V. L'utilizzo di collegamenti trasversali tagliati con bordi di taglio neutri permette di ridurre la tensione a 25 V. |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Dati tecnici****Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |