


HDC XX6A02 FFSXXXX-0500**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Compatto**

Il nuovo modulo per bus a due poli è estremamente compatto e può ospitare sia inserti per dati a megabit e che a gigabit. Permette il collegamento di 2 cavi Gigabit Cat 6A (10 gigabit) in un solo modulo.

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2634700500
Tipo	HDC XX6A02 FFSXXXX-0500
GTIN (EAN)	4050118650143
CPZ	1 Pieza

HDC XX6A02 FFSXXXX-0500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	1 g
------------	-----

Temperature

Valori limite di temperatura	-30 °C ... 90 °C
------------------------------	------------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
-----------------------	------------------------

Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
--------------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
------	--------------------------------------

Dati generali

Numero di poli	8
Codifica	Codificato X
Velocità di trasmissione	10 Gbps, 10 Gbit/s
Categoria	Cat. 6A
Corrente nominale	0.5 A
Grado di londura	2
Versione lato modulo	Femmina

Lunghezza del cavo	5 m
Superficie dei contatti	Au (oro)
Resistenza d'isolamento	≥ 108 Ω
Tensione nominale	50 V
Cicli di inserimento	≥ 100
Versione lato opposto	Femmina, diritto

Dati tecnici del cavo

Lunghezza del cavo	5 m
Alogenici	Esente da alogenici a norma IEC 60754-1

Colore della guaina	verde
Materiale della guaina	PUR

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599
ECLASS 15.0	27-06-03-07

ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 14.0	27-06-03-07