

PRO TOP3 480W 48V 10A CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I processi di produzione devono essere costantemente resi più efficienti. Oltre alla prestazione, anche l'efficienza energetica e la sostenibilità rivestono un ruolo sempre più importante nell'industria all'avanguardia. Gli alimentatori PROtop combinano dati prestazionali eccellenti con una sostenibilità esemplare, che ha un impatto positivo sulla produttività dell'intero impianto di produzione.

PROtop offre una serie di vantaggi che offrono un vantaggio competitivo. Questi includono la riduzione permanente dei costi energetici grazie ad un livello di efficienza elevato e all'aumento della disponibilità degli impianti, dovuto ad una lunga durata e a valori MTBF elevati. Inoltre, è presente un'alta densità funzionale dovuta a design di salvataggio estremamente spaziosi.

PROtop può ottenere risparmi significativi rispetto agli alimentatori tradizionali. La sua maggiore efficienza incrementata consente di risparmiare in media 50 kWh al giorno in un impianto di produzione di medie dimensioni con circa 100 alimentatori PROtop che lavorano in funzionamenti a tre turni. Ciò aggiunge fino a oltre 15.000 kWh all'anno e migliora anche l'impronta di carbonio dell'impianto. La durata, pari al doppio di quella degli alimentatori standard, riduce in modo sostenibile anche i costi di riacquisto e di scambio.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------------------|---|
| Versione | Power supply, switch-mode power supply unit, 48 V |
| N. d'ordine | 2467160000 |
| Tipo | PRO TOP3 480W 48V 10A CO |
| GTIN (EAN) | 4050118482065 |
| CPZ | 1 Pieza |
| Stato consegna | In futuro questo articolo non sarà più disponibile. |
| Ultima data dell'ordine | 2025-10-30T00:00:00+01:00 |
| Prodotto alternativo | |

PRO TOP3 480W 48V 10A CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° Certificato (cULus) | E258476 |
| Certificato Nr. (cULusEX) | E470829 |

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità | 125 mm | Profondità (pollici) | 4.9212 inch |
| Posizione verticale | 130 mm | Altezza (pollici) | 5.1181 inch |
| Larghezza | 68 mm | Larghezza (pollici) | 2.6772 inch |
| Peso netto | 1645 g | | |

Temperature

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura di magazzino | -40 °C...85 °C | Temperatura d'esercizio | -40 °C...70 °C |
| Umidità con temperatura d'esercizio | da 5 a 100 % senza condensa | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c, 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d |

Ingresso

| | | |
|--|--|------------|
| Tecnica di collegamento | PUSH IN | |
| Campo della tensione d'ingresso AC | 3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC | |
| Prefusibile consigliato | 3 - 5 A, Char C | |
| Campo di frequenze AC | 45...65 Hz | |
| Tensione nominale d'ingresso | 3x 400...3x 500 V AC (campo d'ingresso) | |
| Protezione contro le sovratensioni ingresso | Varistore | |
| Fusibile d'ingresso (interno) | No | |
| Campo tensione d'ingresso DC | 450...800 V DC (max. 500 V DC acc. to UL508), 450...800 V DC | |
| Corrente di punta | max. 10 A | |
| Assorbimento di corrente in relazione alla tensione d'ingresso | Tipo di tensione | Trifase AC |
| | Tensione d'ingresso | 320 V |
| | Corrente d'ingresso | 2 A |
| | Tipo di tensione | DC |
| | Tensione d'ingresso | 400 V |
| | Corrente d'ingresso | 1.5 A |
| Potenza assorbita nominale | 510.6 VA | |

PRO TOP3 480W 48V 10A CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Uscita

| | | |
|--|--|-------|
| Potenza erogata | 480 W | |
| Tecnica di collegamento | PUSH IN | |
| Tensione nominale d'uscita | 48 V DC \pm 1 % | |
| Ondulazione residua, picchi d'interruzione | <100 mV ss @ 48 V DC, I Nenn | |
| Parallelabilità | Sì, per l'aumento di ridondanza e potenza (con MOSFET ORing) | |
| Tensione d'uscita, max. | 56 V | |
| Tensione d'uscita, min. | 45 V | |
| Corrente d'uscita, max. | 10 A | |
| Tensione d'uscita osservazioni | regolabile con potenziometro o modulo di comunicazione | |
| Corrente d'uscita nominale per Unom. | 10 A @ 60 °C | |
| DCL - riserva per carico di punta | Durata Boost | 5 s |
| | Multiplo della corrente nominale | 150 % |
| | Durata Boost | 15 ms |
| | Multiplo della corrente nominale | 500 % |
| Tempo di salita | \leq 100 ms | |

Dati generali

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|
| Fattore di potenza (ca.) | > 0,75 @ 3x400 V AC | Tempo di ponticellamento interruzione AC a Inom. | > 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC |
| Grado di efficacia | 94% | Grado di protezione | IP20 |
| Classe di sovratensione | II, III | Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio | Orizzontale su guida DIN TS 35, in alto e in basso 50 mm di spazio per il flusso d'aria libero, 10 mm di spazio per i sottogruppi vicini. |
| Esecuzione della custodia | Metallo, resistente alla corrosione | Derating | > 60°C (2,5% / 1°C) |
| Corrente di dispersione verso terra, max. | 3,5 mA | Rivestimento conforme | Sì |
| Protezione contro il cortocircuito | Sì, interno | | |

EMC / Urto / Vibrazione

| | | | |
|---|---|--|--|
| Resistenza contro gli urti IEC 60068-2-27 | 30 g in tutte le direzioni | Controllo immunità ai disturbo secondo | EN 55024, EN 55032 (EN 55022), EN 61000-6-1, 2, 3, 4 |
| Resistenza contro le vibrazioni IEC 60068-2-6 | 2,3 g (su guida DIN), 4 g (con montaggio diretto) | | |

Isolamento

| | | | |
|------------------------------------|------------------------|--|--------|
| Classe di sovratensione | II, III | Grado di lordura | 2 |
| Classe di protezione | I, con collegamento PE | Tensione di isolamento ingresso/uscita | 3,5 kV |
| Tensione d'isolamento uscita/terra | 3,2 kV | Tensione d'isolamento uscita/terra | 0,5 kV |

Sicurezza elettrica (norme applicate)

| | | | |
|---|-----------------------|---------------------------|---|
| Attrezzature elettriche delle macchine | secondo EN60204 | Bassa tensione protettiva | SELV a norma IEC 60950-1, PELV conforme alla norma EN 60204-1 |
| Trasformatori di sicurezza per alimentatori switching | Secondo EN 61558-2-16 | | |

PRO TOP3 480W 48V 10A CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dati di collegamento (ingresso)

| | | | |
|--|--------------------|--|---------------------|
| Tecnica di collegamento | PUSH IN | Numero di morsetti | 4 per L1/L2/L3/PE |
| Sezione di collegamento cavo, AWG/ kcmil , max. | 8 AWG | Sezione di collegamento cavo, AWG/ kcmil , min. | 20 AWG |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile , 6 mm ² max. | | Sezione di collegamento cavo, flessibile , 0,2 mm ² min. | |
| Sezione di collegamento cavo, rigido , max. | 10 mm ² | Sezione di collegamento cavo, rigido , min. | 0,2 mm ² |

Dati di collegamento (segnale)

| | | | |
|---|---------------------|--|----------------------|
| Sezione di collegamento del conduttore, 1,5 mm ² flessibile (segnale), max. | | Tecnica di collegamento | PUSH IN |
| Sezione di collegamento cavo, AWG/ kcmil , max. | 16 | Sezione di collegamento cavo, rigido , min. | 0,14 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, rigido , max. | 1,5 mm ² | Sezione di collegamento del conduttore, 0,14 mm ² flessibile (segnale), min. | |
| Sezione di collegamento cavo, AWG/ kcmil , min. | 26 mm ² | | |

Dati di collegamento (uscita)

| | | | |
|--|--------------------|--|---------------------|
| Tecnica di collegamento | PUSH IN | Numero di morsetti | 4 (++ / -) |
| Sezione di collegamento cavo, AWG/ kcmil , max. | 8 AWG | Sezione di collegamento cavo, AWG/ kcmil , min. | 20 AWG |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile , 6 mm ² max. | | Sezione di collegamento cavo, flessibile , 0,2 mm ² min. | |
| Sezione di collegamento cavo, rigido , max. | 10 mm ² | Sezione di collegamento cavo, rigido , min. | 0,2 mm ² |

Segnalazione

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------|--|
| Contatto equipotenziale | Sì | LED verde/rosso | Verde: in esercizio (senza guasti), Verde lampeggiante: messaggio di avviso anticipato >90%, Verde/rosso lampeggiante: uscita disinserita (modalità disinserimento), Rosso lampeggiante: sovraccarico/errore |
| Stato relè (carico max.) | Tensione di uscita OK (30 V DC / 1 A) | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002540 | ETIM 9.0 | EC002540 |
| ETIM 10.0 | EC002540 | ECLASS 14.0 | 27-04-07-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-04-07-01 | | |

PRO TOP3 480W 48V 10A CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



PRO TOP3 480W 48V 10A CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Terminale di fissaggio



Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | WEW 35/1 V0 GF SW | Versione |
| N. d'ordine | 1478990000 | Terminale di fissaggio, nero, TS 35, V-0, Wemid, Larghezza: 12 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118286892 | 130 °C |
| CPZ | 50 ST | |
| Tipo | WEW 35/2 V0 GF SW | Versione |
| N. d'ordine | 1479000000 | Terminale di fissaggio, nero, TS 35, V-0, Wemid, Larghezza: 8 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118286779 | 130 °C |
| CPZ | 50 ST | |

Cacciaviti a lama



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdenu, temprato, superficie lucidata.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Versione |
| N. d'ordine | 2749610000 | Utensile di montaggio, Larghezza della lama (B): 3.5 mm, Lunghezza della lama: 100 mm, Spessore della lama (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | |
| CPZ | 1 ST | |

Installazione



Accessorio di montaggio per alimentatori Weidmüller.

PRO TOP3 480W 48V 10A CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Tipo | PRO TOP BRACKETS | Versione |
| N. d'ordine | 2575900000 | Mounting foot |
| GTIN (EAN) | 4050118683059 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | MTA 45 MF | Versione |
| N. d'ordine | 1251310000 | Electronics housings, Mounting flange |
| GTIN (EAN) | 4050118042719 | |
| CPZ | 1 ST | |

Connect Power PROtop Moduli supplementari




I moduli di comunicazione plug-in di Weidmüller consentono ai singoli componenti di attivare per lo scambio di dati importanti con il cloud. Questo getta le basi per un'ottimizzazione mirata dei processi mediante il monitoraggio delle condizioni e la possibilità di controllo remoto: possono fornire un contributo i fattori che svolgono un ruolo determinante nell'aumento del grado di efficienza, della qualità, della stabilità di processo e della disponibilità. I moduli di comunicazione sono progettati in base al protocollo IP20 protetto, possono essere utilizzati senza utensili e possono essere adattati in modo flessibile ai diversi protocolli di comunicazione personalizzabili.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|----------------------|
| Tipo | PRO COM CAN OPEN | Versione |
| N. d'ordine | 2467320000 | Communication module |
| GTIN (EAN) | 4050118482225 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | PRO COM CAN OPEN EX | Versione |
| N. d'ordine | 2467340000 | Communication module |
| GTIN (EAN) | 4050118481822 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | PRO COM DISPLAY 7S | Versione |
| N. d'ordine | 2466960000 | Communication module |
| GTIN (EAN) | 4050118481808 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | PRO COM IO-LINK | Versione |
| N. d'ordine | 2587360000 | Communication module |
| GTIN (EAN) | 4050118599152 | |
| CPZ | 1 ST | |

BCF 3.81/180F



PUSH IN - L'innovativo sistema di collegamento Weidmüller semplifica il processo di collegamento dei conduttori.

I vantaggi per gli utilizzatori e per le applicazioni:

- Elevata densità di imballaggio grazie all'altezza ridotta dei componenti. Basta inserire il conduttore preparato e il gioco è fatto
- Elevata densità dei componenti con la striscia di connettori a due strati compatta SCDN / SCDN-THR
- Lavorazione semplificata grazie ai pulsanti integrati per l'apertura dell'unità di serraggio
- Uso intuitivo, poiché l'area di ingresso dei conduttori e l'area di movimentazione sono distintamente separate
- Chiusura e apertura senza l'uso di utensili grazie all'utilizzo della leva di sgancio brevettata di Weidmüller (LR)

I connettori ad innesto di Weidmüller, passo 3,81 mm (0,15 pollici), sono compatibili con il layout dei tradizionali connettori ad innesto, possono essere codificati e presentano dello spazio per la stampa.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | BCF 3.81/03/180F SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1347850000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.81 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118152517 | Numero di poli: 3, 180°, PUSH IN con tasto di attivazione, Campo di |
| CPZ | 50 ST | sezioni, max. : 1.5 mm², Box |

Installazione



Accessorio di montaggio per alimentatori Weidmüller.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|----------|
| Tipo | CP A WALLADAPTER 45MM | Versione |
| N. d'ordine | 1461850000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118268010 | |
| CPZ | 1 ST | |