

VGM40L-MS68EMC 20-32SET



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





La sempre maggiore sensibilità dei componenti elettronici e le sempre maggiori frequenze di interferenza elettromagnetica richiedono l'impiego di pressacavi in grado di giocare un ruolo importante nel concetto di schermatura di un sistema. I pressacavi EMC di questo tipo sono adatti alla schermatura di frequenze di disturbo con un collegamento di schermatura a 360°. Una guarnizione di arresto consente di contare su una maggiore tenuta e resistenza allo sforzo dei cavi e inoltre il pressacavi soddisfa i requisiti meccanici della norma EN 62444. Grazie al progetto brevettato è possibile contare su un montaggio molto rapido e semplice.

Dati generali per l'ordinazione

VG MS (pressacavo standard in ottone)
<u>2498320000</u>
VGM40L-MS68EMC 20-32SET
4050118511512
1 Pieza



VGM40L-MS68EMC 20-32SET



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

logazior	

ROHS	Conforme
Dimensioni e pesi	

Temperature

Peso netto

Valori limite di temperatura -40 °C ... 130 °C

1 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Dati Generali

Diametro cavo, esterno, max.	32 mm	Diametro cavo, esterno, min.	20 mm
O-ring	NBR	Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP68
Campo delle temperature di impiego, max.	130 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Norme	EN 45545-2:2013	Apertura della chiave	45 mm
Grado di protezione	IP68 - 15 bar	Pressacavo	M 40, EMV
Materiale di base	ottone, nichelato	Filettatura (esterna)	M 40
Lunghezza filettatura	7 mm		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01
ECLASS 13.0	27-14-08-01	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Versione catalogo / Disegni