


**HDC XX5E02 FMSM12D-0500**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Compatto**

Il nuovo modulo per bus a due poli è estremamente compatto e può ospitare sia inserti per dati a megabit e che a gigabit. Permette il collegamento di 2 cavi Gigabit Cat 6A (10 gigabit) in un solo modulo.

**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	2503760500
Tipo	<a href="#">HDC XX5E02 FMSM12D-0500</a>
GTIN (EAN)	4050118523539
CPZ	1 Pieza

**HDC XX5E02 FMSM12D-0500**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Peso netto	0 g
------------	-----

**Temperature**

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 90 °C
------------------------------	------------------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
-----------------------	------------------------

Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
--------------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
------	--------------------------------------

**Dati generali**

Numero di poli	4
Codifica	Codificato D
Velocità di trasmissione	100 MBit/s
Categoria	Cat. 5e
Corrente nominale	4 A
Tipo	Femmina
Versione lato opposto	Maschio, diritto, M12D

Lunghezza del cavo	5 m
Superficie dei contatti	Au (oro)
Resistenza d'isolamento	≥ 108 Ω
Tensione nominale	250 V
Cicli di inserimento	≥ 2265 100
Grado di lordura	2
Versione lato modulo	Femmina

**Dati tecnici del cavo**

Lunghezza del cavo	5 m	
Colore della guaina	blu	
Schermato	Sì	
Alogenici	Sì, No	
Materiale della guaina	Radox EM 104	
Codifica a colori	bianco, giallo, blu, arancione	
Diametro esterno	Diametro Segni Tolleranza	7.25 mm ± 0.3 mm
Diametro esterno	7.25 mm ± 0.3 mm	

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599
ECLASS 15.0	27-06-03-07

ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 14.0	27-06-03-07

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4